

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 modèle Q90.195.120



Code article:

30001-041-33636

Configuration

Modèle

- ✓ Type 90 Armoire de sécurité
- ✓ Armoire haute avec portes battantes
- ✓ Avec serrure profilée et indicateur visuel
- ✓ Pieds réglables intégrés
- ✓ Ligne Q-LINE
- ✓ Groupe modèle Q-CLASSIC-90
- ✓ Modèle Q90.195.120
- ✓ Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- ✓ NF EN 16121/16122
- ✓ certifiée GS

- ✔ Conforme CE
- ✔ Dimensions Extérieur : L x P x H (mm) 1193 x 615 x 1953
- ✔ Dimensions Intérieur : L x P x H (mm) 1050 x 522 x 1647

Couleur

- ✔ corps gris anthracite (RAL 7016)
- ✔ avec portes battantes en gris clair (RAL 7035)

Équipée avec

- ✔ 4 x étagère, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✔ 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair
- ✔ 1 x bac de rétention au sol, volume: 33 Litres, tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1193 x 615 x 1953 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 522 x 1647 mm
Poids	481 kgs
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m ³ /h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Charge répartie	531 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs
Socle de transport (largeur utile)	1 120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	75,00 kgs
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kgs
Capacité du bac de rétention au sol	33,00 Litres
ecl@ss 5.1.4	21-10-04-07
ecl@ss 9.1	40-06-90-90
ecl@ss 10.0	40-06-90-90
ecl@ss 11.0	40-06-01-09
