



Microscope monoculaire, 600x,
Objectifs achromatiques

Methode d'observation	Fond clair	Oui	
	Eclairage transmis	Lumière polarisée simple	Optionnelle
Statif	Type	Droit	
	Matériel	Aluminium moulé sous pression	
	Poignée de transport	Oui	
Tête d'observation	Type	Monoculaire	
	Inclinée	45°	
	Rotative à 360°	Oui	
	Vis de fixation pour oculaire	Oui	
	Diamètre interne du tube (mm)	23	
Oculaire	Champ (mm)	18	
	Grossissement	10x	
	Avec pointeur	Optionnel	
	Micrométrie	Optionnel	
Tourelle porte-objectifs	Positions	Quadruple	
	Inversée	Oui	
	Bidirectionnelle	Oui	
	Rotation sur roulement à billes	Oui	
	Filetage objectif	RMS	
Objectifs	Système optique	160	
	Traitement antifongique	Oui	
	Distance parfocale (mm)	45	
	Grossissements standards	40x-600x	
	Type	Achromatiques	
	Objectifs inclus	4x/0.10, W.D. 10.6 mm	
		10x/0.25, W.D. 7.0 mm	
		40x/0.65, W.D. 0.5 mm	
60x/0.85, W.D. 0.13 mm			

Platine	Type	Avec surplatine
	Dimensions (mm)	125x125
	Mécanisme de mouvement	Pignon et crémaillère
	Rang de mouvement (mm)	62x24
	Matériel	Revêtement anti-rayures
	Support préparation	Oui
	Nombre de préparation	1
	Mouvement X-Y	Oui
	Échelle Vernier X-Y	Oui
Precision échelle Vernier (mm)	0.1	
Condenseur – Une position	Type	Abbe
	Ouverture numérique (O.N.)	1.25
	Diaphragme	Iris
	Focalisable	Par rotation
Système de mise au point	Type	Coaxial, macro et micrométrique
	Course totale macro(mm)	23
	Course micro par rotation (mm)	1,2
	Graduations micro	100
	Résolution micro (µm)	12
	Butée supérieure pour empêcher le contact	Oui
Eclairage transmis	Type	LED
	Puissance source lumineuse (W)	1
	Contrôle de l'intensité	Manuel
	Durée (heures)	> 65,000
	Température (K)	6,300
	Puissance max. requise (W)	1,5
Alimentation éclairage transmis	Type	Externe
	Connecteur microscope	Jack, 2.1 mm
	Type de prise d'alimentation	Multi-prise (EU, UK, US)
	Tension d'entrée	100/240 Vac, 50/60 Hz
	Tension de sortie	5 Vdc 500 mA
	Batteries rechargeables	Oui
	Type de batteries	Ni-MH (3x, AAA size)
	Durée des batteries (heures)	Jusqu'à 8
Temps de charge des batteries (heures)	8	
Accessoires inclus	Housse de protection anti-poussière	Oui
	Manuel d'instructions	Version numérique (téléchargeable)
Dimensions produit	Hauteur (mm)	330
	Largeur (mm)	135
	Profondeur (mm)	235
Poids produit	(kg)	2,7