

## Machine à glace grains 153 kg/24h, réserve 55kg, condenseur air, pompe de vidange



### Informations produit

- › Production de paillettes en continu.
- › Système à vis sans fin en inox poli. Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- › Bloc motoréducteur très performant.
- › Roulement à bille en inox.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Condenseur refroidi par air (NB les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude).
- › Filtre à poussière sur condenseur en façade démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- › Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm.
- › Pompe de vidange avec alimentation électrique maintenue en cas d'extinction de la machine pour l'évacuation des eaux de fonte.
- › Fluide frigorigère R-290.
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1.

## Données techniques

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de glace	grains
Production à 21°C air / 15°C eau (kg/24h)	153
Production à 10°C air / 7°C eau (kg/24h)	175
Capacité réserve (kg)	55
Refroidissement condenseur	Air (A)
Carrosserie	inox Aisi 304
Pieds inox	oui
Fluide	R-290
Niveau sonore dB(A)	55.3

### PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique	+10°C à +43°C
Consommation d'eau (L/kg)	1

### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (LxPxH) (mm)	738x690x1020
Poids net (kg)	94


### ALIMENTATION

Tension (V)	230 V
Fréquence (Hz)	50
Puissance électrique raccordée (W)	700
Température d'eau (°C)	+3°C à +32°C
Qualité de l'eau	12 à 20° TH
Pression de l'eau (min./max.)	1 bar / 6 bars

### LOGISTIQUE

Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	780x735x1185
Poids brut (kg)	105

## Schémas techniques



CONNEXIONS	L	H	Ø
① Entrée d'eau / production de glace	104	247	3/4"
② Vidange	53	240	24 mm
③ Connexion électrique	92	319	-

## Accessoires et options

### Accessoires

**CACF1** Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique

**KIT 2 CART** Kit de 2 cartouches recharge CACF 1

**0408** Detartrant alimentaire 1L