

FICHE TECHNIQUE

Référence	673739B
Désignation	Ampoule à décanter



Description :

- ✓ Ampoule à décanter forme conique Lenz
- ✓ En verre borosilicate 3.3
- ✓ Avec robinet en PTFE
- ✓ Avec bouchon en PE
- ✓ Sans graduations

Caractéristiques techniques :

- ✓ Rodage 29/32
- ✓ Volume : 250 ml
- ✓ Ouverture : \varnothing 4 mm

Unité de vente :

2 Ampoules à décanter
