

## Octolin® Carré d'essuyage



Référence	Taille
684352	29 x 33 cm env.
684354	20 x 18 cm env.
684361	30 x 29 cm env.

### Produit

Carré d'essuyage à usage unique, absorbant, résistant et non pelucheux, non stérile.

### Indications / Classification

Préconisé pour l'essuyage des mains et l'essuyage corporel lors de la toilette.

Egalement adapté au nettoyage des petites surfaces et du mobilier en milieu hospitalier et en maison de retraite.

Ce produit n'est pas adapté pour la toilette des nouveaux nés et nourrissons.

### Spécifications

#### Composition :

Fibres de cellulose vierge; liant = Ethylène - acétate de vinyle

#### Caractéristiques :

Présenté plié en S

Grammage : 55 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur : 0,9 mm env.

Capacité d'absorption : 7,8 g/g env.

Résistance à la rupture à l'état sec sens machine : 17 N/5cm env.

Résistance à la rupture à l'état sec sens travers : 14 N/5cm env.

Résistance à la rupture à l'état humide sens machine : 10 N/5cm env.

Résistance à la rupture à l'état humide sens travers : 7,5 N/5cm env.

Référence	Taille	Caractéristiques spécifiques
684352	29 x 33 cm env.	Dimensions dépliées : 330 x 290 mm env. Dimensions pliées : 165 x 145 mm env.
684354	20 x 18 cm env.	Dimensions dépliées : 200 x 180 mm env. Dimensions pliées : 100 x 90 mm env.
684361	30 x 29 cm env.	Dimensions dépliées : 300 x 290 mm env. Dimensions pliées : 150 x 145 mm env.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

Absence de bisphénol A.

### Présentation / Conditionnement

En sachet pré-découpé de polypropylène transparent, puis en carton.

Référence	Taille	Nb unités / sachet	Nb sachets / carton	Nb cartons / palette
684352	29 x 33 cm env.	50	12	50
684354	20 x 18 cm env.	100	24	32
684361	30 x 29 cm env.	50	30	16

Référence	Taille	Dimensions sachet	Dimensions carton	Dimensions palette
684352	29 x 33 cm env.	165 x 145 x 95 mm	340 x 260 x 380 mm	1200 x 800 x 1950 mm
684354	20 x 18 cm env.	190 x 100 x 85 mm	600 x 395 x 215 mm	1200 x 800 x 1870 mm
684361	30 x 29 cm env.	150 x 155 x 85 mm	580 x 405 x 350 mm	1200 x 800 x 1750 mm