

## Sac sans filtre



- Film Co extrudé souple alliant des matériaux haut de gamme de dernière génération garantissant une excellente résistance à la déchirure amorcée.
- Excellente résistance à la perforation.
- Traitement de la face interne du film pour une facilité d'ouverture du sac garantissant un grand confort d'utilisation.

Référence	Désignation	Volume	Dimensions	Filtre	Conditionnement par	Carton de	Disponibilité
2BSB202	Sac sans filtre type M	400 ml	175x300 mm	sans	50	1000	stock
2BSB203	Sac sans filtre type L	2000 ml	250x380 mm	sans	25	1000	stock
2BSB204	Sac sans filtre type XL	3500 ml	380x570 mm	sans	10	250	stock

## Sac filtre latéral modèle déposé ®



- Film Co extrudé souple alliant des matériaux haut de gamme de dernière génération garantissant une excellente résistance à la déchirure amorcée.
- Excellente résistance à la perforation.
- Traitement de la face interne du film pour une facilité d'ouverture du sac garantissant un grand confort d'utilisation.
- **Filtre latéral non-tissé avec indice de filtration 65µ (moyenne).**

Référence	Désignation	Volume	Dimensions	Filtre	Conditionnement par	Carton de	Disponibilité
2BSB302	Sac Filtre Latéral type M	400 ml	185x295 mm	non-tissé	25	500	stock
2BSB303	Sac Filtre Latéral type L	2000 ml	250x380 mm	non-tissé	25	500	stock
2BSB304	Sac Filtre Latéral type XL	3500 ml	370x570 mm	non-tissé	10	250	stock