



Stereomicroscope, statif à colonne, 20x-40x, avec batteries rechargeables

<b>Methode d'observation – Eclairage transmis</b>	Fond clair	Oui
<b>Methode d'observation – Eclairage incident</b>	Fond clair	Oui
<b>Tête d'observation</b>	Type	Binoculaire
	Matériel	Aluminium et plastique / Engrenages en aluminium
	Inclinée	45°
	Distance interpupillaire (mm)	53-75
	Réglage dioptrique	Sur les deux tubes
	Vis de fixation pour oculaires	Oui
	Diamètre interne du tube (mm)	30.5
<b>Oculaires</b>	Champ (mm)	20
	Grossissement	10x
	Micrométrie	Optionnel
	Ouilletons en caoutchouc	Oui
<b>Objectif</b>	Système optique	Greenough
	Traitement antifongique	Oui
	Type objectif	Achromatique
	Distance de travail (mm)	57
	Grossissements standards	20x, 40x (tourelle rotative)
<b>Système de mise au point</b>	Type	Macrométrique
	Course totale macro(mm)	37
	Tension réglable	Oui
<b>Statif</b>	Type	A colonne
	Diamètre colonne (mm)	14
<b>Platine</b>	Disque de diffusion dépoli pour éclairage transmis	Oui, diamètre 60 mm
	Disque de contraste blanc/noir pour éclairage transmis	Oui, diamètre 60 mm
	Valets de fixation	Oui

<b>Eclairage transmis</b>	Type	LED
	Puissance source lumineuse (W)	1
	Contrôle de l'intensité	Manuel
	Durée (heures)	> 65,000
	Température (K)	6,300
	Puissance max. requise (W)	1,5
<b>Eclairage incident</b>	Type	LED
	Puissance source lumineuse (W)	1
	Contrôle de l'intensité	Manuel
	Durée (heures)	> 65,000
	Température (K)	6,300
	Puissance max. requise (W)	1,5
<b>Alimentation éclairage</b>	Type	Externe
	Connecteur microscope	Jack, 2.1 mm
	Type de prise d'alimentation	Multi-prise (EU, UK, US)
	Tension d'entrée	100/240 Vac, 50/60 Hz
	Tension de sortie	5 Vdc 500 mA
	Indicateur LED	Oui
	Batteries rechargeables	Oui
	Type batteries	Ni-MH (3x, AA)
	Durée batteries (heures)	Jusqu'à 8
	Temps de charges batteries (heures)	8
<b>Accessoires inclus</b>	Housse de protection anti-poussière	Oui
	Outil de réglage de la tension	Oui
	Manuel d'instructions	Version numérique (téléchargeable)
<b>Infos supplémentaires</b>	Hauteur max. échantillon (mm):	75
<b>Dimensions produit</b>	Hauteur totale (mm)	288
	Hauteur base (mm)	45
	Largeur base (mm)	183
	Profondeur base (mm)	205
<b>Poids produit</b>	(kg)	1,8