


COMBINÉ ÉLECTROMÉNAGER POSTIF/NÉGATIF, 371L

LIEBHERR



- Refroidissement ventilé +3°/+8°C pour partie réfrigérateur et -25°/-18°C pour partie congélateur.
- Régulation électronique avec écran tactile digital.
- Réfrigérateur avec alarme porte et fonction SuperCool.
- Congélateur avec alarmes porte et température et fonction SuperFrost.
- Dégivrage et évaporation des condensats automatique.
- Carrosserie en acier avec traitement époxy blanc anti-corrosion.
- Cuve EasyClean en PS alimentaire avec angles arrondis.

- Portes avec sens d'ouverture réversible.
- Poignée intégrée dans le profil.
- Éclairage LED.
- Équipés de tablettes verre réglables en hauteur sur partie réfrigérateur et de tiroirs transparents posés sur tablettes verre sur partie congélateur.
- Roulettes de transport à l'arrière et pieds de mise à niveau à l'avant.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article

135675

Référence

CND 2003 X

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume utile total (l.)	371
Volume utile réfrigérateur (l.)	268
Volume utile congélateur (l.)	103
Évaporateur réfrigérateur / congélateur	Roll Bond / batterie
Porte	epoxy blanc
Inversion sens d'ouverture porte	oui
Condenseur	ventilé
Cuve	PS
Type d'éclairage	LED
Type de froid	positif/négatif
Refroidissement	ventilé / ventilé (No-Frost)
Dégivrage	automatique
Fluide	R-600a
Température (°C)	+3° à +8°C / -25° à -18°C
Niveau sonore dB(A)	36
Carrosserie	epoxy blanc
Homogénéité de la température réfrigérateur/congélateur	non qualifiable
Contact sec	non
Thermostat de sécurité anti-congélation	non

COMMANDE

Verrouillage de la commande	non
Affichage température	double digital
Régulation	électronique

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Consommation énergétique E24h (kWh/24h)	0.55
Consommation énergétique annuelle AEC (kWh/an)	203
Classe énergétique	D
Classe climatique	+10° à +43°C

ÉQUIPEMENTS

Tiroirs congélateur (nb)	3
--------------------------	---

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	77.5
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	597x675x2015

ALIMENTATION

Dégagement calorifique (W/h)	324
Puissance électrique raccordée (W)	183
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	83.5
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x767x2087

SCHÉMAS TECHNIQUES

