


FICHE TECHNIQUE

Référence	673747B
Désignation	Ampoule à décanter



Description :

- ✓ Ampoule à décanter conique en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- ✓ Avec graduations
- ✓ Bouchon RN en PE
- ✓ Robinet en PTFE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Col NS : 29/32
- ✓ Voie \varnothing 6 mm
- ✓ Volume : 1 000 ml
- ✓ Divisions : 20 ml
- ✓ Hauteur 380 mm

Unité de vente :

2 Ampoules à décanter