

FICHE TECHNIQUE

Référence	673748
Désignation	Ampoule à décanter



Description :

- ✓ Ampoule à décanter conique en verre borosilicaté 3.3 DURAN®
- ✓ Avec graduations
- ✓ Bouchon RN en PE
- ✓ Robinet en PTFE

Caractéristiques techniques :

- ✓ Col NS : 29/32
- ✓ Voie \varnothing 6 mm
- ✓ Volume : 2 000 ml
- ✓ Divisions : 50 ml
- ✓ Hauteur 430 mm

Unité de vente :

1 Ampoule à décanter