

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	673751B
<b>Désignation</b>	Ampoule à décanter



### Description :

- ✓ Ampoules à décanter squibb
- ✓ En verre Duran
- ✓ Avec bouchon RN en PE
- ✓ Non graduées
- ✓ Avec robinet en PTFE
- ✓ Rodage central 29/32
- ✓ Diamètre voie : 4 mm
- ✓ Volume : 250 ml

### Unité de vente :

2 Ampoules à décanter

---