

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	673947
<b>Désignation</b>	Burette



### Description :

- ✓ En verre AR-Glas®
- ✓ Limite d'erreur correspondant à la classe B
- ✓ Calibrée en écoulement 'Ex'
- ✓ Emballage standard : Tube de burette - robinet de recharge pointe de burette de précision
- ✓ Bande photophore
- ✓ Robinet Teflon
- ✓ Distance réduite entre les traits de division
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Hauteur : 710 mm
- ✓ Division : 0,1 ml
- ✓ Tolérance :  $\pm 0,08$  ml

### Unité de vente :

1 Burette

---