

### Désignation

- Plaque chauffante pc-400d, 230v/50hz, 5-550°C (127 x 178 mm)

### Référence

- 679663

Unité de vente : 1



---

### Description

- Plaque chauffante Corning® PC-400D avec affichage numérique, 230 V/50 Hz
- La plaque chauffante Corning® PC-400D est dotée d'un dessus en Pyroceram® de 12,7 x 17,8 cm et d'un affichage numérique de la température. Il est conçu pour fonctionner sur 230 V/50 Hz avec la prise BS 1363A ou CEE7-7 (toutes deux incluses) pour une utilisation dans certaines régions d'Europe, d'Asie, d'Afrique, d'Australie et d'autres régions ayant des exigences électriques similaires.
- 2 ans de garantie
- Ce produit est marqué CE et approuvé UL/cUL.
- Le microprocesseur maintient des réglages de température cohérents et reproductibles de 5°C (si la température ambiante est de 0°C ou moins) jusqu'à 550°C.
- L'affichage numérique de la température à LED est réglable par incréments de 5°C et clignote jusqu'à ce que la température réglée soit atteinte.

