



*magnetic*

## UNITÉS DE CONTRÔLE

Conçues pour tous les agitateurs magnétiques MIXdrive.

### 2mag MIXcontrol 20

**Unité de contrôle universelle pour la connexion d'1 agitateur magnétique MIXdrive.**

Unité de contrôle avec capacité d'agitation de 20 Watt, plage de vitesses de 100 à 1.600 tr/min, agitation sans secousse même pour les vitesses les plus lentes, réglage de la puissance en 4 pas (25/50/75/100%).

Affichage numérique de la vitesse et de la puissance, procédure SoftStart pour un démarrage sûr et en douceur du barreau, procédure QuickSet pour l'atteinte rapide de la vitesse maximale. Fonction de mémoire automatique pour la sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil. Boîtier en acier inoxydable très résistant pour un nettoyage rapide et facile.

Interfaces (0-10 Volt, 4-20 mA, Ethernet), software personnalisé et contrôle du barreau d'agitation sur demande.

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du Matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.

*magnetic<sup>e</sup> motion*

### 2mag MIXcontrol 20 RS232

**Unité de contrôle universelle avec interface RS232 pour la connexion d'1 agitateur magnétique MIXdrive.**

Techniquement identique au MIXcontrol 20, mais avec interface RS232.

*motion*

#### Caractéristiques techniques

Modèle	MIXcontrol 20	MIXcontrol 20 RS232
Plage de vitesse	100 - 1.600 tr/min	
Puissance d'agitation	20 W	
Réglage de la puissance	4-pas (25/50/75/100%)	
Matériau boîtier	acier inoxydable	
Conditions ambiantes admissibles	0 à +40 °C (à 80% d'humidité)	
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A	
Dimensions (LxLxH)	200 x 155 x 38 mm	
Indice de protection	IP20	
Poids à l'expédition (brut)	env. 1,4 kg	
N° de commande	90200	90210

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.



*e*