



magnetic

## UNITÉS DE CONTRÔLE

Conçues pour tous les moteurs bioMIXdrive

### 2mag bioMIXcontrol

**Unité de régulation performante et efficace pour moteurs d'agitation bioMIXdrive 2mag, pour une utilisation quotidienne en laboratoire et pour opérations en continu sans échauffement et sans compromis.**

Unité de régulation pour la connexion d'un moteur d'agitation bioMIXdrive 1, 2, 3, 4 ou 6 de puissance 6 Watt (sans échauffement) par poste, d'une large plage de vitesse de 5 à 250 tr/min, avec agitation sans secousses et régulière même à très faibles vitesses.

Réglage de la puissance (10 pas), grande puissance pour grands volumes ou liquides visqueux et puissance réduite pour les opérations en continu sans échauffement par exemple dans des incubateurs CO<sub>2</sub>.

Affichage numérique pour un réglage et affichage de la vitesse et de la puissance, fonction SoftStart pour une accélération sûre et en douceur d'agitation, fonction QuickSet pour un réglage rapide de la vitesse de départ et maximale, stockage des dernières fonctions après arrêt de l'appareil, boîtier en acier inoxydable, facile à nettoyer. Interfaces (0-10 Volt, 4-20 mA, RS232, Ethernet) modifications du soft et contrôle à distance du barreau magnétique sur demande.

3 ans de garantie sur d'éventuels défauts provenant du matériau et de la fabrication. Conçu et Made in Germany.



### 2mag bioMIXcontrol S

**Unité de régulation – superposable!**

Identique au bioMIXcontrol, avec les détails suivants différents:  
Superposable, panneau de contrôle vertical, dimensions 215 x 120 x 55 mm.

magnetic *e* motion



motion

#### Caractéristiques techniques

Modèle	bioMIXcontrol	bioMIXcontrol S
Plage de vitesse	5 - 250 tr/min	
Puissance d'agitation	4 - 40 W (10-pas)	
Matériau boîtier	acier inoxydable	
Conditions ambiantes admissibles	0 à +40 °C (à 80% d'humidité)	
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A	
Dimensions (LxLxH)	200 x 155 x 38 mm	215 x 120 x 55 mm
Indice de protection	IP20	
Poids à l'expédition (brut)	env. 1,4 kg	
N ° de commande	98400	98500

Des versions personnalisées et différentes tailles disponibles sur demande.

3 ans de garantie sur le matériau et la fabrication.  
Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.