

AGITATEURS MAGNÉTIQUES POUR MILIEUX VISQUEUX ET GRANDS VOLUMES

Conçu pour des applications chimiques et biotechnologiques de tous types, comme p.ex. le contrôle qualité et l'usine pilote, développé pour satisfaire aux plus hautes exigences, puissance inégalée et fonctionnement continu sans compromis.

2mag
magnetic motion

maxMIX

Agitateur magnétique très puissant disposant d'une surface de pose importante, pour des volumes d'agitation jusqu'à 150 litres, convenant également pour milieux visqueux.

- Volume d'agitation jusqu'à 150 litres
- De taille compacte
- Idéal pour milieux visqueux
- Conçu et Made in Germany

magnetic motion



Modèle	maxMIX
Postes d'agitation	1
Capacité d'agitation/par poste	1 - 150 litres
Plage de vitesse	100 - 1.200 tr/min
Puissance d'agitation (max.)	40 W
Temps d'accélération	variable, 20 - 99 s
Matériau boîtier	acier inoxydable
Conditions ambiantes admissibles	-10 °C à +50 °C (≥ 80% d'humidité)
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Dimensions (LxAlxH)	265 x 320 x 68 mm
Indice de protection	IP64
Poids à l'expédition (brut)	env. 9,3 kg
N° de commande	30501

3 ans de garantie sur le matériel et la fabrication.
Sous réserve de modifications techniques. Pas de responsabilité pour erreurs d'impression ou d'orthographe.

Couplage magnétique très élevé, donc prédestiné pour les transmissions magnétiques sur grandes distances et pour un usage avec de la verrerie à double enveloppe et fond épais. Zimag-motor-drive sans entretien d'une plage de vitesse étendue de 100 à 1.200 tr/min, boîtier en acier inoxydable entièrement hermétique (IP64), appareil robuste et performant, facilité d'entretien dimensions individuelles sur demande.

Pilotage intégré avec forte puissance d'agitation de 40 Watt, plage de vitesse étendue de 100 à 1.200 tr/min, fonction SoftStart (variable 20-99 secondes) pour capture/centrage et accélération sécurisée du barreau d'agitation lors de différents volumes et viscosités.

Affichage numérique pour un réglage de la vitesse et du démarrage progressif SoftStart, fonction QuickSet pour un réglage rapide de la vitesse de départ et vitesse maxi, fonction QuickStop pour éviter les bris de verrerie, stockage des dernières fonctions après arrêt de l'appareil, boîtier résistant en acier inoxydable, facilité de nettoyage.

Accessoires

SATELLITE 140 - Barreau d'agitation, hautement efficace
Barre d'extraction XL
maxFRAME - Pour un élargissement facile de la surface