

Désignation

- Pipette à écartement variable LA8-50XLS

Référence

- 712151

Unité de vente

1 Pipette

Description

- Pipette 8 canaux à écartement variable Pipet-Lite™ XLS, de 5 à 50 μL , s'utilise avec les cônes LTSTM LiteTouch™. Écartement des embouts de 9 à 14 mm. Très précise, ergonomique, robuste et durable (LA6-50XLS)
- Plage de volumes 5 μL – 50 μL
- Incrément (manuel) 0,05 μL
- Volume 5 μL , 25 μL , 50 μL
- Précision \pm 3,5 % / 0,175 μL , 1,2 % / 0,3 μL , 0,8 % / 0,4 μL
- Précision \pm 2 % / 0,1 μL , 0,5 % / 0,125 μL , 0,4 % / 0,2 μL
- Technologie de cônes Système LTS (LiteTouch System)
- Canaux 8
- Type de pipette Manuel

