

Ref. 779018

Idéal pour :

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs médicaux et dentaires



Caractéristiques

- Soudeuse à défilement
- Procédé validable ISO11607-2
- Contrôle électronique de la température
- Vitesse de défilement 10 m/mn
- Température de scellage jusqu'à 220°C
- Force de pression fixe
- Processus de scellage automatique avec prise de sachet
- Mode veille économie d'énergie

Nombreuses options dont :

- Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux
- Imprimante
- Interface pour PC via une connexion RS232

Données techniques

- Largeur de soudure (mm) : 12 mm
- Dimensions (lpxh) : 555 x 260 x 160 mm
- Poids (kg) : 12 kg

Utilités

- Electricité : 230 V