

Ref.779019

**Idéal pour :**

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs médicaux et dentaires



### Caractéristiques

- **Soudeuse à défilement avec impression matricielle 1 ligne**
- Démarrage automatique du défilement
- Température de scellage jusqu'à 220°C
- Fonction de mise en veille
- Finition acier inoxydable AISI 304

Nombreuses options dont :

- Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux
- Imprimante
- Interface pour PC

### Données techniques

- Largeur de soudure (mm) : 12 mm
- Dimensions (lpxh) : 555 x 260 x 145 mm
- Poids (kg) : 12 kg

### Utilités

- Electricité : 230 V