

Ref. 779021

Idéal pour :

- Emballage de matériel à expédier sous vide
- Utilisation en salle blanche



Caractéristiques

- Soudeuse permettant d'emballer sous vide
- Utilisation d'air comprimé
- Température réglable jusqu'à 250°C
- Adapté au traitement de grandes quantités en continu
- Interface avec écran LCD avec clavier à membrane

Nombreuses options dont :

- IntelligentScan

Données techniques

- Taille maximale des sachets (mm) : 400 x 500 mm
- Epaisseur du film max : 2 x 0,4 mm
- Dimensions (lpxh) : 495 x 650 x 370 mm
- Poids (kg) : 74 kg
- Puissance de chauffe (W) en pointe : 2800 W