


# Kits de démarrage pipettes

## Équipez votre laboratoire avec XLS+



### 14 kits différents

Les kits de démarrage sont disponibles dans de nombreuses configurations pour les chercheurs ayant besoin de pipettes monocanal manuelles, de pipettes multi-canaux manuelles, ou de pipettes monocanal électroniques. Grâce à la vaste gamme Rainin, vous trouverez un kit qui répond à vos besoins.



Universelle

Système LTS

### Système LTS ou version universelle, c'est à vous de choisir

Tous les kits sont disponibles soit avec le système Rainin LiteTouch™ (LTS™), soit avec des cônes ou embouts universels. Le système LTS offre un excellent confort manuel et des performances supérieures, alors que les modèles universels sont communs à toutes les marques de pipettes.



### Confort maximal

Grâce à la forme des poignées, aux crochets profilés, aux ressorts plus légers et aux joints à faible frottement, vous pouvez utiliser aisément les pipettes Rainin XLS+, et ce, durant toute la journée. Le système de joints des pipettes XLS+ permet une course du bouton de piston précise et sans à-coups, et requiert une force plus faible.



### Contrôle total

Chaque kit de démarrage Rainin XLS+ est fourni avec un SmartStand Rainin pour vous aider à gérer votre stock de pipettes. De façon instantanée et automatique, SmartStand affiche l'état de l'étalonnage, les dates d'entretien et bien plus encore, et ce, pour toutes les pipettes XLS ou XLS+.



### Kits de démarrage XLS+™

#### De nombreuses options et fonctionnalités

Grâce aux kits de démarrage, vous pouvez équiper votre laboratoire rapidement avec des pipettes Rainin XLS+ de qualité supérieure, et ce, pour un coût raisonnable. Nous allions innovation, ingénierie de pointe et ergonomie afin d'offrir des résultats hautement reproductibles, tout en assurant un confort exceptionnel. Rainin propose un kit de démarrage qui répondra aux besoins de votre laboratoire.

Toutes les pipettes Rainin XLS+ sont équipées d'étiquettes RFID pour une sécurité accrue, un contrôle des stocks à la pointe et un suivi de l'étalonnage. Le SmartStand Rainin, fourni avec tous les kits de démarrage, utilise la puce RFID pour suivre et gérer l'état de l'étalonnage et les données d'utilisation, et ce, pour toutes vos pipettes XLS. SmartStand sert également de support de chargement pour les modèles électroniques.

## Kits de démarrage XLS+

Améliorez la productivité de votre laboratoire

### De multiples configurations pour répondre à vos besoins spécifiques

- Kits de pipettes monocanal XLS+
- Kits de pipettes 8 ou 12 canaux XLS+
- Kits de pipettes électroniques E4 XLS+
- SmartStand fourni avec chaque kit
- Système LTS LiteTouch ou version universelle



Il n'est désormais plus nécessaire de deviner si oui ou non une pipette a besoin d'un étalonnage. Avec SmartStand, vous connaissez l'état de toute pipette Rainin XLS ou XLS+..., et ce, instantanément. SmartStand vous permet également de charger les pipettes E4.

## Références de commande

COMMANDE N°	Monocanal Manuelle					Multicanaux Manuelle					Monocanal Électronique			SmartStand
	2 µL	10 µL	20 µL	200 µL	1 000 µL	5 000 µL	20 µL 8 canaux	20 µL 12 canaux	200 µL 8 canaux	200 µL 12 canaux	20 µL	200 µL	1 000 µL	
<b>LTS</b> 30386738	✓	✓	✓	✓										✓
30386597	✓		✓	✓	✓									✓
30386599			✓	✓	✓									✓
30386737				✓	✓	✓								✓
30386734			✓	✓	✓		✓							✓
30386733			✓	✓	✓			✓						✓
30386736			✓	✓	✓			✓						✓
30386735			✓	✓	✓				✓					✓
30386739							✓		✓					✓
30386740								✓		✓				✓
30386731											✓	✓	✓	✓
<b>UNV</b> 30386598	✓		✓	✓	✓									✓
30386730			✓	✓	✓									✓
30386732											✓	✓	✓	✓

Rainin, Pipetting 360°, XLS, XLS+, Pipet-Lite, E4, LTS et SmartStand sont des marques de Mettler-Toledo Rainin, LLC.



**Mettler-Toledo Rainin, LLC**  
7500 Edgewater Drive, Oakland, CA 94621  
Téléphone +1 510 564 1600  
Fax +1 510 564 1604

[www.mt.com/rainin](http://www.mt.com/rainin)

Pour plus de renseignements

Sous réserve de modifications techniques  
© 12/2017 Mettler-Toledo Rainin, LLC  
Imprimé sur demande à partir de contenu en ligne. PB-276 A4