

FICHE TECHNIQUE

Référence	724074
Désignation	Ampoule à décanter



Description :

- ✓ Ampoule à décanter conique
- ✓ Sans graduation
- ✓ Avec robinet d'arrêt
- ✓ Verre borosilicaté 3.3
- ✓ Bouchon en verre et en plastique (PE)

Caractéristiques techniques :

- ✓ 1000 ml
- ✓ Rodage (NS) : 29/32
- ✓ Diamètre de sortie : 6 mm

Unité de vente :

2 Ampoules à décanter
