

## FICHE TECHNIQUE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Référence</b>   | 724075             |
| <b>Désignation</b> | Ampoule à décanter |



### Description :

- ✓ Ampoule à décanter conique
- ✓ Sans graduation
- ✓ Avec robinet d'arrêt
- ✓ Verre borosilicaté 3.3
- ✓ Bouchon en verre et en plastique (PE)

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 2000 ml
- ✓ Rodage (NS) : 29/32
- ✓ Diamètre de sortie : 6 mm

### Unité de vente :

1 Ampoule à décanter