

Films adhésifs AlumaSeal II ClearLine**Application :**


PCR, stockage à long terme

Point fort :


Ne se replie pas sur lui-même

Compatible avec :

Plaque bicomposant jupe et demi-jupe

**Caractéristiques**

Format	Feuille
Languette	Deux languettes détachables
Collerette	Sans collerette
Matériau	Aluminium
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Oui
Résistance chimique	Oui
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Opaque
Coloris	-
Stérile	Oui - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-80°C à +120°C
Epaisseur du film	35,6 µm
Epaisseur de l'adhésif	27,9 µm
Dimensions (sans languette)	125,4 x 82,6 mm

**Unité : 50 feuilles**