

Films adhésifs AlumaSeal 96 ClearLine

Application :


PCR, stockage à long terme

Point fort :


Étanchéité renforcée pour plaque 96 puits

Compatible avec :

Plaque tous types de jupe

**Caractéristiques**

Format	Feuille
Languette	Une languette détachable
Collerette	Avec collerette
Matériau	Aluminium
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Oui
Résistance chimique	Non
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Opaque
Coloris	-
Stérile	Non - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-80°C à +120°C
Épaisseur du film	38,1 µm
Épaisseur de l'adhésif	37,6 µm
Dimensions (sans languette)	117,5 x 77,8 mm

**Unité : 100 feuilles**