

Films adhésifs AlumaSeal 384 ClearLine

Application :


PCR, stockage à long terme

Point fort :


Étanchéité renforcée pour plaque 384 puits

Compatible avec :

Plaque jupe et demi-jupe


Caractéristiques

Format	Feuille
Languette	Une languette détachable
Collerette	Sans collerette
Matériau	Aluminium
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Oui
Résistance chimique	Non
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Opaque
Coloris	-
Stérile	Non - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-80°C à +120°C
Épaisseur du film	38,1 µm
Épaisseur de l'adhésif	37,6 µm
Dimensions (sans languette)	123,8 x 82,6 mm


Unité : 100 feuilles