

Films adhésifs EZ-Pierce ClearLine**Application :**


HPLC, sonication

Point fort :

Idéal pour les systèmes robotisés

Compatible avec :

Plaque jupe et demi-jupe

**Caractéristiques**

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Format | Feuille |
| Languette | Deux languettes détachables |
| Collerette | Sans collerette |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type d'adhésif | Acrylique |
| Perçable | Oui |
| Résistance chimique | Oui |
| Perméable aux gaz | Non |
| Opacité | Transparent |
| Coloris | - |
| Stérile | Oui |
| Températures d'utilisation | -40°C à +90°C |
| Epaisseur du film | 70 µm |
| Epaisseur de l'adhésif | 25 µm |
| Dimensions (sans languette) | 142,9 x 82,6 mm |

Unité : 50 feuilles