

AZLON® PISSETTES

POUR UNE DISTRIBUTION SÛRE ET FACILE DE
SOLVANTS LIQUIDES



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

AZLON® PISSETTES PERSONNALISÉES

Concevez votre propre Flacon Pissette et nous réaliserons l'impression à façon.

Flacons disponibles dans une gamme de 250ml à 1000ml, col large ou étroit, ventilé ou non ventilé avec choix de couleurs de capuchons. Appelez dès aujourd'hui pour plus de détails ou contactez nous pour un devis. Commande minimale de 500 pièces.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – PISSETTES

Les pissettes AZLON® Multilingues sont disponibles dans plusieurs langues et possèdent des informations sur l'identité du solvant et les informations liées aux risques et la sécurité du Système Général Harmonisé. (GHS) L'Azlon® Multilingue OSHA (Occupational Safety and Health Administration) sont affichés également des pictogrammes indiquant l'équipement de protection individuelle (EPI) approprié à utiliser. Les Pissettes AZLON® sont disponibles dans une variété de modèles et de tailles pour des applications générales et spécialisées, soit non ventilés, soit ventilés pour prévenir toute perte de solvant.

TERMES CLÉS

Flacons Pissettes col large

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Flacon Diamètre extérieur (mm)	Col Diamètre intérieur (mm)	Col Diamètre extérieur (mm)	Bouchon Diamètre intérieur (mm)
250	140	60	34	38	49
500	163	75	34	38	49
1000	202	90	34	38	49

Flacons Pissettes col étroit

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Flacon Diamètre extérieur (mm)	Col Diamètre intérieur (mm)	Col Diamètre extérieur (mm)	Bouchon Diamètre intérieur (mm)
250	139	59	21	25	28
500	160	73	21	25	28

Pissettes, forme bouteille

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Flacon Diamètre extérieur (mm)	Col Diamètre intérieur (mm)	Col Diamètre extérieur (mm)	Bouchon Diamètre intérieur (mm)
250	152	54	21	25	28
500	187	69	21	25	28
1000	246	84	21	25	28

Pissettes intégrales, forme ronde

Capacité (ml)	Hauteur (mm)	Flacon Diamètre extérieur (mm)	Col Diamètre intérieur (mm)	Col Diamètre extérieur (mm)	Bouchon Diamètre intérieur (mm)
500	170	76	37	41	49

NFPA Le "Diamant du Feu", (informations liées aux risques et à la sécurité). Pour les interventions d'urgence, les produits chimiques sont classés en fonction du danger qu'ils présentent.

L'indice 4 représente le plus grand danger, l'indice 0 le plus faible.

DIAMANT SUPÉRIEUR

Risque d'Incendie – Point d'Éclair

- 4 – Inférieur à 70°F/21°C
- 3 – Inférieur à 100°F/38°C
- 2 – Inférieur à 200°F/93°C
- 1 – Supérieur à 200°F/93°C
- 0 – Non inflammable

DIAMANT DE GAUCHE

Risque Sanitaire

- 4 – Mortel
- 3 – Extrêmement dangereux
- 2 – Dangereux
- 1 – Légèrement dangereux
- 0 – Matière normale

DIAMANT INFÉRIEUR

Risques Spéciaux – Pictogrammes

d'avertissement, y compris pour les produits chimiques qui sont :

- AIR-RÉACTIFS
- HYDRORÉACTIFS
- CANCÉRIGÈNES

DIAMANT DE DROITE

Risque Réactivité

- 4 – Explosif
- 3 – Risques d'explosion suite à choc ou chaleur
- 2 – Transformation brutale pouvant apparaître
- 1 – Instable si chauffé
- 0 – Normalement stable



Régions Clés pour Flacons Multilingues:	
● Région 1	Anglais, Français, Allemand & Espagnol
● Région 2	Norvégien, Danois, Suédois & Anglais
● Région 3	Russe, Polonais, Allemand & Anglais
● Région 4	Arabe, Français & Anglais

Veuillez utiliser cette clé lors de la sélection de la langue souhaitée.

Pictogrammes GHS



Produits Inflammables



Corrosif



Toxique



Risque Sanitaire



Nocif/Irritant



Dangereux pour l'environnement



Oxydant

TERMES CLÉS

Résistance chimique des matières plastiques



Bonne résistance générale à toute une gamme de produits chimiques de laboratoire, notamment les acides, les bases et certains solvants.

Autoclavage



Les produits qui sont autoclavables, sont identifiés par ce symbol dans cette brochure.

PISSETTES MULTILINGUES AZLON®

La gamme de pissettes multilingues AZLON® affiche les noms des produits chimiques dans quatre langues européennes. Elle répond également aux dernières législations européennes en Matière de sécurité, et reprend les caractéristiques et avantages classiques de ce produit incontournable en laboratoire.



Noms chimiques avec option de 10 langues ce qui évite le besoin de multiples pissettes pour les pays de langue européenne.

Formule chimique et numéro CAS facilitant l'identification du contenu.

Le Système Général Harmonisé tient compte des toutes nouvelles prescriptions légales, notamment les nouveaux pictogrammes.

La mention d'avertissement identifie le niveau de gravité du danger, remplaçant les anciennes phrases de risque.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Col large facilitant le remplissage
- Capuchons et nom du solvant à code-couleurs
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet
- Choix d'étiquettes de solvants imprimées à l'encre indélébile
- Option ventilation éliminant les problèmes d'égouttement dangereux

Large ouverture facilitant le remplissage.
Bouchon et flacon à code couleur facilitant l'identification du solvant.

Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet.



Disponible avec technologie Driplok® pour l'évacuation des vapeurs, grâce à une vanne bidirectionnelle brevetée unique.


Consignes de sécurité en quatre langues – Anglais, Français, Allemand et Espagnol.



RÉSOLUDRE LE PROBLÈME DES SOLVANTS

Les solvants volatiles génèrent une accumulation de gaz qui font monter le niveau dans le flacon et entraînent des écoulements systématiques via le bec verseur. Provoquant un écoulement régulier de liquides extrêmement dangereux et hautement inflammable.

La pissette anti-goutte Driplok® est équipée d'une valve bidirectionnelle brevetée unique. Elle permet à la vapeur de s'échapper lorsque la pression augmente et empêche l'air d'entrer dans le liquide.



Résultat

Plus de gouttes ou d'écoulement dangereux sur la paillasse et une distribution précise et continue.



PISSETTE INTÉGRALE RONDE AZLON®

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle gamme de pissettes intégrales rondes Azlon®. Ces pissettes sont conçues pour une distribution sûre et efficace des liquides, tout en réduisant significativement la contamination.

La nouvelle pissette Intégrale Ronde Azlon® comporte les noms des produits chimiques et les avertissements de sécurité dans quatre langues Européennes. Elle est conforme aux exigences européennes en vigueur et reprend l'ensemble des caractéristiques et avantages de cet équipement incontournable en laboratoire.

Les pissettes traditionnelles sont généralement en plusieurs parties : un flacon, un bouchon et un tube interne. Ce tube interne peut constituer une source de contamination lors du remplissage, puisqu'il est généralement placé sur une paille. La pissette intégrale ronde Azlon® possède une paille interne intégrée qui évite de remettre en place le tube interne lors du remplissage, ce qui réduit le risque de contamination.

Noms chimiques en Anglais, Français, Allemand et Espagnol, ce qui évite le besoin de multiples pissettes à travers les pays qui parlent une langue européenne.



Formules chimiques et numéro CAS facilitant l'identification du contenu.

Mention d'avertissement (par ex : "Danger") identifiant le niveau de gravité du danger. Ceci remplace les anciennes phrases sur les risques encourus.

Les symboles du Système Général Harmonisé sont le reflet des nouvelles prescriptions légales, notamment les pictogrammes.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Col large pour faciliter le remplissage
- Capuchons avec code couleur pour identifier le contenu
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet
- Choix d'inscription de solvants imprimés de façon indélébiles
- Marquage personnalisé sur demande



Capuchon ventilé avec membrane en PTFE permettant l'évacuation de gaz et évitant les accumulations de pression.

Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet.

Graduations moulées pour mesure approximative du volume.

Tube intérieur intégral évitant la contamination par la pailleuse lors du remplissage.

AZLON® FLACONS PISSETTES, MULTILINGUES, ANTI-GOUTTE, COL LARGE, LDPE



- Pissettes col large multilingues, munies d'une valve (système breveté DripLok®) évitant aux pissettes de goutter
- Impression indélébile en 4 langues (par exemple Région 1: Anglais, Français, Allemand et Espagnol) (anglais, français, allemand et espagnol)
- Choix entre cinq solvants. Chacun comprend les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les informations liées aux risques et à la sécurité
- Bouchons et becs de couleur, en PP, moulés d'une seule pièce et qui conservent leur forme
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Région	Couleur Du Bouchon	Cdt
WGW531VTML	250	Acétone	Rouge	Région 1	5
WGW535VTML	250	Ethanol	Orange	Région 1	5
WGW534VTML	250	I.M.S	Jaune	Région 1	5
WGW533VTML	250	Isopropanol	Bleu	Région 1	5
WGW532VTML	250	Méthanol	Vert	Région 1	5
WGW537VTML	500	Acétone	Rouge	Région 1	5
WGW541VTML	500	Ethanol	Orange	Région 1	5
WGW540VTML	500	I.M.S	Jaune	Région 1	5
WGW539VTML	500	Isopropanol	Bleu	Région 1	5
WGW538VTML	500	Méthanol	Vert	Région 1	5
WGW550VTML	500	I.D.A	Jaune	Région 1	5
WGW537VTMLS	500	Acétone	Rouge	Région 2	5
WGW541VTMLS	500	Ethanol	Orange	Région 2	5
WGW539VTMLS	500	Isopropanol	Bleu	Région 2	5
WGW538VTMLS	500	Méthanol	Vert	Région 2	5
WGW537VTMLR	500	Acétone	Rouge	Région 3	5
WGW541VTMLR	500	Ethanol	Orange	Région 3	5
WGW539VTMLR	500	Isopropanol	Bleu	Région 3	5
WGW538VTMLR	500	Méthanol	Vert	Région 3	5
WGW537VTMLME	500	Acétone	Rouge	Région 4	5
WGW541VTMLME	500	Ethanol	Orange	Région 4	5
WGW539VTMLME	500	Isopropanol	Bleu	Région 4	5
WGW538VTMLME	500	Méthanol	Vert	Région 4	5



Régions Clés pour Flacons Multilingues:

- | | |
|------------|--|
| ● Région 1 | Anglais, Français, Allemand & Espagnol |
| ● Région 2 | Norvégien, Danois, Suédois & Anglais |
| ● Région 3 | Russe, Polonais, Allemand & Anglais |
| ● Région 4 | Arabe, Français & Anglais |

Veuillez utiliser cette clé lors de la sélection de la langue souhaitée.



Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.

PISSETTE INTÉGRALE RONDE MULTILINGUE AZLON®



- Pissette multilingue à col large
- Capacité 500 ml
- Impression indélébile en anglais, français, allemand et espagnol
- Cinq étiquettes de solvant intégrant les nouveaux symboles du système général harmonisé, le diamant NFPA, les mentions de risques et consignes de sécurité
- Bouchon en PP monobloc à code couleur. Ne se déforme pas
- Bec intégré évitant la contamination

Code Produit	Libellé	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG801P	Eau distillée	Blanche	5
WG802P	Acétone	Rouge	5
WG803P	Méthanol	Vert	5
WG804P	Isopropanol	Bleu	5
WG805P	Ethanol	Orange	5



i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.

PISSETTE INTÉGRALE RONDE AZLON®



- Pissette col large avec capuchon rouge, jaune, bleu, vert ou orange
- Capacité 500ml
- Bouchon en PP monobloc à code couleur. Ne se déforme pas
- Bec intégré évitant la contamination

Code Produit	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG800P	Couleurs assorties	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.




FLACONS PISSETTES, ANTI-GOUTTES, À PERSONNALISER, COL LARGE, LDPE AZLON®



- Pissettes DripLok® à personnaliser, avec zones de marquage inscriptibles vierges
- Impression indélébile en 3 langues (anglais, français et allemand)
- Fournies avec pictogrammes de sécurité adhésifs

Code Produit	Description	Cap Type	Cdt
WGW001VTML	Pissettes à personnaliser 250ml, avec bouchon blanc	Vapour-venting	5
WGW002VTML	Pissettes à personnaliser 500ml, avec bouchon blanc	Vapour-venting	5
WGW020VTML	Pissettes à personnaliser 1000ml, avec bouchon blanc	Vapour-venting	5
WGWPEN01	Pissettes à personnaliser 500ml, avec bouchons de différentes couleurs	~	2
WGW004VTML	Pissettes à personnaliser 250ml, avec bouchon blanc	Vapour-venting	5
WGW001PML	Pissettes à personnaliser 500ml, avec bouchon blanc	Non-venting	5
WGW002PML	Pissettes à personnaliser 1000ml, avec bouchon bla	Non-venting	5
WGW020PML	Feutre indélébile noir pour pissettes à personnaliser	Non-venting	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



PISSETTES TRACKER, À PERSONNALISER AZLON®

Les pissettes cliniques AZLON® DIY et Tracker sont livrées complètes avec un système d'étiquetage unique, effaçable/réinscriptible.

Réutilisation facile à maintes reprises, la pissette Tracker est spécialement conçue pour une traçabilité complète. Les flacons répondent même aux exigences strictes d'étiquetage de la "Clinical Pathology Accreditation Body" (CPA Royaume Uni, norme ACP ISO 15189).

- Permet une traçabilité complète des solutions
- La pissette Tracker répond aux exigences d'étiquetage de l'organisme britannique, Clinical Pathology Accreditation
- Toutes les informations sont clairement lisibles
- Facilité de réutilisation
- La valve Driplok® garantit une utilisation sûre avec les solvants volatiles
- Tous les flacons sont fournis avec des étiquettes CSDS adhésives



Les informations sont faciles à inscrire à l'aide d'un stylo à base de solvant. Pour les effacer, il suffit d'essuyer avec un chiffon imbibé d'acétone.

**Oubliez les étiquettes
bricolées maison !**



PISSETTES CLINIQUES TRACKER AZLON®, POUR TRAÇABILITÉ



- Conçu avec un système de marquage complet pour garantir une traçabilité totale
- Conformes aux normes de l'industrie, notamment à celles de la Clinical Pathology Accreditation (organisme d'accréditation de pathologie clinique)
- Idéales pour une utilisation en hopitaux et cliniques
- Zones de marquage uniques, inscriptibles et effaçables
- Disponibles avec système anti-goutte DripLok® – pour une sécurité optimale avec les solvants volatiles
- Fournies avec un jeu d'étiquettes COSHH adhésives

Code Produit	Capacité (ml)	Type De Bouchons à Bec	Couleur Du Bouchon	Cdt
WTR250VT	250	Avec système anti-goutte	Rouge	5
WTR500VT	500	Avec système anti-goutte	Rouge	5

i Informations enregistrables: Contenu du flacon, première utilisation et date d'expiration, N° de lot, information CSDS, date de réception/préparation.

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



DOMINIQUE DUTSCH

AZLON® FLACONS PISSETTES, MULTILINGUES, SANS SYSTÈME ANTI-GOUTTES, COL LARGE, LDPE



- Pissettes multilingues col large
- Impression indélébile jusqu'à quatre langues (Merci de vous référer au tableau des régions pour le choix de la version linguistique imprimée)
- Choix entre 3 pissettes pour l'eau et 5 aux noms des solvants couramment utilisés. Chacun comprend les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les informations liées aux risques et à la sécurité
- Bouchons et becs de couleur, en PP, moulés d'une seule pièce et qui conservent leur forme
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Couleur Du Bouchon	Région	Cdt
WGW600PML	250	Eau distillée	Blanc	Région 1	5
WGW602PML	250	Eau déionisée	Blanc	Région 1	5
WGW530PML	250	Eau	Blanc	Région 1	5
WGW531PML	250	Acétone	Rouge	Région 1	5
WGW532PML	250	Méthanol	Vert	Région 1	5
WGW533PML	250	Isopropanol	Bleu	Région 1	5
WGW534PML	250	I.M.S	Jaune	Région 1	5
WGW535PML	250	Ethanol	Orange	Région 1	5
WGW536PML	500	Eau	Blanc	Région 1	5
WGW601PML	500	Eau distillée	Blanc	Région 1	5
WGW603PML	500	Eau déionisée	Blanc	Région 1	5
WGW537PML	500	Acétone	Rouge	Région 1	5
WGW538PML	500	Méthanol	Vert	Région 1	5
WGW539PML	500	Isopropanol	Bleu	Région 1	5
WGW540PML	500	I.M.S	Jaune	Région 1	5
WGW541PML	500	Ethanol	Orange	Région 1	5
WGW601PMLS	500	Eau distillée	Blanc	Région 2	5
WGW603PMLS	500	Eau déionisée	Blanc	Région 2	5
WGW536PMLS	500	Eau	Blanc	Région 2	5
WGW601PMLR	500	Eau distillée	Blanc	Région 3	5
WGW601PMLME	500	Eau distillée	Blanc	Région 4	5



Régions Clés pour Flacons Multilingues :

- | | |
|------------|--|
| • Région 1 | Anglais, Français, Allemand & Espagnol |
| • Région 2 | Norvégien, Danois, Suédois & Anglais |
| • Région 3 | Russe, Polonais, Allemand & Anglais |
| • Région 4 | Arabe, Français & Anglais |

Veuillez utiliser cette clé lors de la sélection de la langue souhaitée.



Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.

AZLON® FLACONS PISSETTES, POUR COLORATION DE GRAM



- Pissettes pour coloration de Gram, pré-étiquetée avec consignes de sécurité et mode d'emploi
- Avec système anti-gouttes breveté DripLok®
- Le kit comprend cinq pissettes imprimées avec les mentions suivantes:-
 - Solution de cristal violet
 - Soluté de Lugol
 - Solution d'iode de Gram
 - Solution de coloration / décoloration de Gram
 - Solution de safranine

Code Produit	Description	Cdt
WGW0255V	Kit de cinq pissettes de 250 ml, anti-goutte, pour coloration de Gram	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, COL LARGE, SANS SYSTÈME ANTI-GOUTTE, LDPE



- Pissettes à épaulement carré, à col large pour un remplissage facile sans éclaboussures
- Bouchon et bec de couleur, moulés en une seule pièce pour une parfaite étanchéité et tenue de leur forme
- Bec permettant une grande précision lors de l'utilisation

Code Produit	Capacité (ml)	Couleur Du Bouchon	Cdt
WGW230P	250	Blanc	5
WGW231P	250	Rouge	5
WGW232P	250	Jaune	5
WGW233P	250	Vert	5
WGW234P	250	Bleu	5
WGW236P	500	Blanc	5
WGW237P	500	Rouge	5
WGW238P	500	Jaune	5
WGW239P	500	Vert	5
WGW235P	500	Bleu	5
WGW443P	1000	Blanc	5
WGW445P	1000	Rouge	5
WGW444P	1000	Jaune	5
WGW447P	1000	Vert	5
WGW446P	1000	Bleu	5
WGW229P	250	Assortiment, une de chaque couleur	1

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, COL LARGE LDPE AVEC SYSTÈME ANTI-GOUTTES



- Flacons à épaulement carré avec col large pour faciliter le remplissage ; avec système de valve breveté DripLok® qui évite à la pissette de goutter
- Munis d'un bouchon en PP avec un code couleur
- Bec permettant une grande précision du jet lors de l'utilisation

Code Produit	Capacité (ml)	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG236PVENT	500	Blanc	5
WG237PVENT	500	Rouge	5
WG238PVENT	500	Jaune	5
WG239PVENT	500	Vert	5
WG235PVENT	500	Bleu	5
WG234PVENT	500	Orange	5
WG443VT	1000	Blanc	5
WG444VT	1000	Jaune	5
WG445VT	1000	Rouge	5
WG446VT	1000	Bleu	5
WG447VT	1000	Vert	5
WG448VT	1000	Orange	5



i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.

AZLON® FLACON PISSETTE, EAU DE JAVEL, LDPE, COL LARGE



- Pissette multilingue avec col large
- En plastique LDPE blanc opaque pour Hypochlorite de Sodium / Eau de Javel sensible à la lumière
- Impression indélébile en 3 langues (Anglais, Français, Espagnol)
- Comporte les nouveaux symboles GHS, le diamant NFPA, les risques encourus et les informations de sécurité
- Bouchon et bec de couleur jaune en PP, moulé d'une seule pièce
- Bec à extrémité fine pour un contrôle précis du jet

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG401PML	500	Hypochlorite de Sodium	Jaune	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



FLACON PISSETTE, AUTOCLAVABLE, PP, AZLON®



- Autoclavables jusqu'à 121°C
- Flacons en polypropylène et bouchon en polypropylène
- Bec permettant une grande précision du jet lors de l'utilisation



Ne pas autoclaver s'il y a des solvants, substances ou solutions réactives/dangereuses.

Au moment de passer les pissettes à l'autoclave, toujours s'assurer que le bouchon a été retiré de manière à ce qu'il n'y ait pas de risque d'implosion accidentelle.

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG700PP	500	Autoclaver	Blanc	5



Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® PISSETTES, MULTI-LINGUES, SANS SYSTÈME ANTI-GOUTTES, COL LARGE, PP



- Pissettes col large multi-langue
- Impression indélébile en 4 langues (Anglais, français, allemande et espagnol)
- Imprimés avec le numéro CAS, le NFPA, les symboles SGH et les informations relatives aux risques et à la sécurité
- Bouchons en PP qui gardent leur forme
- Ouverture et fermeture sans risque de projection pour un contrôle précis

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Couleur Du Bouchon	Cdt
WG701PP	500	Dichlorométhane	Blanc	5
WG703PP	500	Méthyl-éthylcétone	Vert	5



Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® BOUCHONS AVEC BEC, POUR PISSETTES, MUNIS D'UN SYSTÈME ANTI-GOUTTE



- Bouchons pour pissettes à col large avec valve ventilée brevetée DripLok® qui empêche les solvants de goutter et tube de prolongement
- Disponibles en six couleurs
- Bouchon et bec moulés d'une seule pièce ce qui évite les déformations lors des utilisations
- Bec à extrémité fine pour contrôler le jet avec précision

Code Produit	Couleur Du Bouchon	Cdt
WBCAPVW	Blanc	5
WBCAPVR	Rouge	5
WBCAPVY	Jaune	5
WBCAPVG	Vert	5
WBCAPVB	Bleu	5
WBCAPVOR	Orange	5



AZLON® FLACONS PISSETTES, CLASSIQUES, COL ÉTROIT, LDPE



- Pissettes rondes à épaulement carré traditionnelles et très utilisées
- Bec permettant une grande précision lors de l'utilisation

Code Produit	Capacité (ml)	Couleur Du Bouchon	Cdt
WGF230P	250	Blanc	5
WGF236P	500	Blanc	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, DE COULEUR, COL ÉTROIT, LDPE

- Pissettes de couleur avec bouchons assortis
- Idéales pour une identification rapide
- Bouchons en polypropylène
- Choix entre quatre couleurs

Code Produit	Capacité (ml)	Coloris	Cdt
WGR038P	500	Rouge	5
WGR138P	500	Bleu	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, FORME BOUTEILLE, IMPRIMÉES, LDPE

- Pissettes étiquetées pour une identification facile du contenu
- Impression indélébile comprenant une sélection de sept solvants de laboratoire très utilisés, avec leurs symboles de danger appropriés et numéros CAS
- Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée
- Bouchons et becs en polypropylène avec code couleur
- Becs dotés d'une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait du jet

Code Produit	Capacité (ml)	Libellé	Couleur Libellé/ Bouchon	Cdt
WGF530P	250	Water (Eau)	Blanc	5
WGF600P	250	Eau distillée	Blanc	5
WGF531P	250	Acétone	Rouge	5
WGF532P	250	Methanol	Vert	5
WGF533P	250	Isopropanol	Bleu	5
WGF534P	250	I.M.S.	Jaune	5
WGF535P	250	Ethanol	Orange	5
WGF536P	500	Water (Eau)	Blanc	5
WGF601P	500	Eau distillée	Blanc	5
WGF537P	500	Acetone	Rouge	5
WGF538P	500	Methanol	Vert	5
WGF539P	500	Isopropanol	Bleu	5
WGF540P	500	I.M.S	Jaune	5
WGF541P	500	Ethanol	Orange	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, FORME BOUTEILLE, COL ÉTROIT, LDPE



- Leur forme fine et allongée permet une manipulation aisée
- Bouchons en polypropylène avec bec pivotant, rouges ou blancs
- Choix entre trois tailles
- Becs dotés d'une ouverture fine et précise pour un contrôle parfait du jet

Code Produit	Capacité (ml)	Couleur Du Bouchon	Cdt
WGF330P	250	Blanc	5
WGF336P	500	Blanc	5
WGF240P	1000	Blanc	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.



AZLON® FLACONS PISSETTES, INTÉGRALES, COL ÉTROIT, LDPE



- Pissettes ergonomiques avec flacon et bec moulés d'une seule pièce
- Leur forme hexagonale et fine permet une bonne préhension, particulièrement adaptée pour les petites mains
- Distribution très précise du liquide

Code Produit	Capacité (ml)	Coloris Flacon	Cdt
BGF130P	250	Natural	5
BGF136P	500	Natural	5

i Pour distribution uniquement. Pas pour le stockage de liquides.





Excellence in your hands

DOMINIQUE PUTSCHER SAS

Contact us at [DWK.com](https://www.dwk.com)

© 2022 DWK Life Sciences • The trademarks used are owned by DWK Life Sciences GmbH, DWK Life Sciences LLC or DWK Life Sciences Ltd.

004 / FR • 12-2022