

**Films adhésifs AeraSeal ClearLine****Application :**

Culture cellulaire et microbiologie

**Point fort :**


Perméable aux gaz

**Compatible avec :**

Plaque jupe et demi-jupe

**Caractéristiques**

Format	Rouleau
Languette	Deux languettes
Collerette	Sans collerette
Matériau	Rayonne
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Oui
Résistance chimique	Non
Perméable aux gaz	Oui
Opacité	-
Coloris	-
Stérile	Oui
Températures d'utilisation	-20°C à +80°C
Épaisseur du film	139,7 µm
Épaisseur de l'adhésif	-
Dimensions (sans languette)	120,7 x 82,6 mm

**Unité : Starter kit avec SealMate dispenser et 2 rouleaux de 50 feuilles**