

FICHE TECHNIQUE

Référence	778520
Désignation	Agitateur Spinner



Description :

Agitateur magnétique pour 5 flacons d'agitation Spinner.

- ✓ Vitesse : 15 à 500 rpm
- ✓ Capacité d'agitation : 5 x 1L ou 4 x 3L
- ✓ Affichage numérique (Digital Display) de la vitesse
- ✓ Système d'ajustement de la vitesse par bouton rotatif
- ✓ Plateau en acier inoxydable
- ✓ Dimensions : 420 x 450 x 85 mm
- ✓ Possibilité d'installation (en usine) d'un système d'alarme

Unité de vente :

1 Agitateur
