

Ref. 779017

Idéal pour :

- Papier-film
- PP (ISO 11607-1/EN 868-3,4,5/EN 868-9)...
- PA scellable sur demande



Caractéristiques

- Soudeuse à défilement avec contrôleur numérique
- Température ajustable jusqu'à 220 °C
- Ecran digital avec touches réglage de la température
- Finition acier inoxydable AISI 304

Nombreuses options dont :

- Convoyeur à rouleaux

Données techniques

- Largeur de soudure (mm) : 12 mm
- Dimensions (lpxh) : 475 x 260 x 145 mm
- Poids (kg) : 15 kg
- Puissance de chauffe (W) en pointe : 390 W