

FICHE TECHNIQUE

Référence	780472
Désignation	Conductimètre



Description :

- ✓ Plage de mesure conductivité : 0.0 à 1000 mS/cm
0.0 à 0.1999 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (avec $K = 0.01 \text{ cm}^{-1}$)
0.00 à 19.99 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (avec $K = 0.1 \text{ cm}^{-1}$)
- ✓ Plage de mesure température : -5 à 105°C
- ✓ Mémoire : 5000 valeurs en automatique / 500 manuel
- ✓ Étanche IP67
- ✓ Écran : LCD
- ✓ Livré avec sonde TETRACON 325, une solution de 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ et une mallette de transport

Unité de vente :

1 conductimètre