

Standardisez votre stockage d'échantillons cryogéniques

# fluidX®

## IntelliXcap La déboucheuse/boucheuse de tubes au format SBS 96 la plus innovante du marché



- ✚ La déboucheuse Universelle de nouvelle génération qui permet d'interchanger les têtes en fonction de vos tubes en moins de 2 minutes
- ✚ Débouche tous types de tubes du marché à bouchons vissants en portoir SBS 96
- ✚ Ultra rapide : Dévisse un portoir de 96 tubes en 20 secondes
- ✚ Usage très simple – appuyer sur Start
- ✚ Fonctionne en mode autonome ou intégrable et pilotable sur plateforme robotique
- ✚ Faible encombrement

Référence	Description
46-8012	IntelliXcap 96, Boucheuse-déboucheuse Automatique Universelle FluidX pour tubes au format 96. Mode autonome ou intégré sur plateforme robotique. Rail de guidage pour integration fourni. Les 96 têtes deviseuses individuelles sont organisées en tiroirs échangeables à la volée. Detection automatique des tubes et de leur hauteur. Cycle de bouchage d'un rack SBS 96 tubes entre 10 à 20 secondes. 1 tiroir d'embouts de vissage est compris. Spécifier le type de tubes à la commande. Garanti 1 an. 1 unité
48-8013-01	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux individuels pour tubes FluidX comoulés à pas de vis interne, 1 unité
48-8013-02	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux individuels pour tubes FluidX à pas de vis externe, 1 unité
48-8013-03	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux individuels pour tubes FluidX à pas de vis interne et bouchons a joint, 1 unité
48-8013-04	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux individuels pour tubes Acoustic FluidX, 1 unité
48-8013-05	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes Nunc Cryobank & Matrix 200µl, 1 unité
48-8013-06	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes Micronic à pas de vis interne et bas profil, 1 unité
48-8013-07	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes Micronic à pas de vis interne. 1 unité
48-8013-08	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes Micronic à pas de vis externe, 1 unité
48-8013-09	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes LVL à pas de vis interne, 1 unité
48-8013-10	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes LVL à pas de vis externe, 1 unité
48-8013-11	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes Matrix à pas de fil interne, 1 unité
48-8013-12	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes FluidX 0,2 ml, 1 unité
48-8013-13	IntelliXcartridge -Tiroirs d'embouts de vissage de 96 canaux pour tubes XXX. Doit être validé par l'usine avant commande, 1 unité

