

FICHE TECHNIQUE

Référence	789193
Désignation	Bouchon pour tube droso étroit



Description :

- ✓ Structure cellulaire ultra-dense : 92,1 kg/m²
- ✓ Lavable et réutilisable

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Autoclavable (15 min - 121°C – éviter le cycle de séchage)

Caractéristiques techniques :

- ✓ Hauteur 28 mm
- ✓ Diamètre : 25 mm

Unité de vente :

6760 Bouchons pour tube droso étroit

