

Désignation

- Flacon vaporisateur turn'n'spray

Référence

- 795880

Unité de vente : 500ml



Description

- Flacon pulvérisateur Turn'n'Spray
- Capacité : 500 ml
- Diamètre du col intérieur : 18 mm
- Hauteur avec capuchon : 240 mm
- Pulvérisation ininterrompue, même en hauteur
- Pièces en contact avec les fluides en PP, PE, silicium et acier inoxydable
- Diamètre de la buse 0,6 mm, la buse est réglable en continu
- Quantité pulvérisée par passage : 1,2 ml \pm 0,1
- La pulvérisation en biais ou en hauteur n'est pas possible avec des flacons pulvérisateurs standard. Dès que le tube d'aspiration n'est plus immergé dans le liquide, vous ne pouvez plus pulvériser.
- Ce n'est pas le cas avec notre vaporisateur aérien Turn'n'Spray. Il dispose d'une technologie spéciale qui vous permet de pulvériser depuis n'importe quelle position. Cela signifie que vous pouvez pulvériser de manière pratique et pratique dans n'importe quelle direction et atteindre facilement et sans effort les endroits difficiles d'accès.
- Le flacon pulvérisateur de qualité supérieure et rechargeable peut être utilisé encore et encore.

