

Désignation

- Enregistreur de Température/d'Humidité

Référence

- 799850

Unité de vente

1 Enregistreur



Description

Enregistreur de Température/d'Humidité standard avec capteur d'humidité interne

Caractéristiques techniques

- Enregistrement de température et humidité automatique
- Etanche
- Alarme à DEL
- Affichage des valeurs min/max
- Pile interchangeable
- Conforme à EN 12830
- Installation sans câblage
- Capacité de mémoire : 40.000 valeurs mesurées
- Capteur : NTC
- Poids : Env. 45 g
- Précision :
 - Temperature: ± 0.5 °C (-20 °C to +40 °C) ± 0.8 °C for the remaining measuring range
 - Humidity: ± 3 % at 30 ... 80 % rH
 - ± 5 % > 10 % rH and < 30 % rH
 - ± 5 % > 80 % rH and < 90 % rH
- Type de protection : IP 52
- Dimensions : 69 x 48 x 22 mm
- Résolution : Humidité: 0,1 % humidité rel. Température: 0,1 °C
- Certificat : Certificat d'étalonnage d'usine
- Grandeurs de mesure : Température, humidité
- Intervalle de mesure : 1 min à 24 hours
- Pile : 3 V lithium (CR2450), remplaçable par l'utilisateur
- Plage de mesure : -30 °C...+70 °C, 0 % rF...100 % rF