



Eprouvettes, graduations moulées, classe B, polypropylène



- Conformes à la norme ISO 6706
- Polypropylène clair vierge avec bonne résistance chimique
- Grand bec verseur pour une distribution facile
- Base hexagonale stable, anti-ventouse et non glissante
- Graduations moulées permanentes

Code Produit	Capacité (ml)	Grads. (ml)	Tol. (+/- ml)	Hauteur (mm)	Cdt
CP0010P	10	0.2	0.2	145	10
CP0025P	25	0.5	0.5	170	10
CP0050P	50	1.0	1.0	200	10
CP0100P	100	1.0	1.0	250	5
CP0250P	250	2.0	2.0	315	1
CP0500P	500	5.0	5.0	360	1
CP1000P	1000	10.0	10.0	440	1
CP2000P	2000	20.0	20.0	535	1



Une exposition à des températures supérieures à 80 °C peut affecter la précision.



Assortiment d'éprouvettes, graduations moulées, classe B, polypropylène



Code produit	Description	Cdt
NB1203	Assortiment de 6 éprouvettes comprenant 1 éprouvette de chaque capacité : 10, 25, 50, 100, 250 & 500ml	1