

FICHE TECHNIQUE

Référence	810610
Désignation	Distillateur



Description :

- ✓ Distillateur BASIC PH4
- ✓ Distillation en continu grâce au thermostat de sécurité intégré
- ✓ Résistance en cuivre revêtu de Nickel/Chrome
- ✓ Le bouilleur horizontal est réalisé en verre borosilicaté de haute qualité
- ✓ Capacité : 4L/H
- ✓ Conductivité eau courante : 3.0 – 4.0 *us/cm*
- ✓ Conductivité eau traitée : 1.5 – 2.0 *us/cm*
- ✓ pH : 5,5 – 6,0
- ✓ Dimensions : 50 x 15 x 45 cm
- ✓ Résistance : 3 KW

Unité de vente :

1 Distillateur
