

DÉSIGNATION :
IMPRIMANTE I7000 300 DPI - EU

RÉFÉRENCE :
834205

UNITÉ DE VENTE :
1



DESCRIPTION :

- Imprimante de bureau - BradyPrinter i7100 300 dpi — Version EU
- L'imprimante de bureau industrielle à transfert thermique BradyPrinter i7100 est idéale pour les clients ayant besoin d'imprimer de gros volumes de consommables différents dans les marchés de l'aérospatiale, de la défense et des transports publics, de l'électronique, de l'automobile, de la logistique, de l'électricité, des datacom et télécom, et des laboratoires. Elle garantit une impression précise sur les manchons, les étiquettes, les rubans, les marqueurs de câble et bien plus encore. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle gratuite Conception de base de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Papier thermique direct ; polyester FreezerBondz™ ; manchons en polyoléfine thermorétractables ; manchons en polyfluorure de vinylidène thermorétractables hautes températures ; polyester métallisé, sans métal ; polyester métallisé ; tissu nylon ; papier ; polyester ; mousse en polyéthylène laminée en polyester ; étiquette non adhésive en polyéthylène ; polyimide ; polymère ; polypropylène ; étiquette non adhésive en polypropylène ; polyfluorure de vinyle ; polyester repositionnable ; vinyle auto-protégé ; polyester StainerBondz™ ; polyester antistatique ; polyester métallisé antifraude ; polyester antifraude ; vinyle métallisé infalsifiable ; tissu vinyle ; polyester indicateur d'eau
- Vitesse maximum d'impression : 150.00 mm/s
- Applications : Étiquetage à codes-barres;Étiquetage de circuits imprimés;Étiquetage de composants et d'équipements;Étiquetage télécom/datacom;Étiquetage électrique;Identification générale;Étiquetage pour l'inspection et l'identification des stocks;Étiquetage en laboratoire;Étiquetage de fils et câbles
- Contenu : Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un câble d'alimentation EU, la suite Conception de base de Brady Workstation, 2 mandrins vides pour rubans, un câble USB, le CD du produit contenant le pilote, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/paramètres en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais.
- Garantie : 2 ans