

## DÉSIGNATION :


MARQUEUR TUYAUTERIE CLP BRADY  
WORKSTATION BWS-CLP-PM-EM VER-  
SION DEMATERIALISEE

## RÉFÉRENCE :

834348

## UNITÉ DE VENTE :

1 licence



## DESCRIPTION :

- Marqueur de tuyauterie CLP de Brady Workstation version dématérialisée
- Lorsque vous avez besoin de marqueurs de tuyauteries conformes aux normes de marquage de tuyauterie CLP, l'application Marqueur de tuyauterie (CLP) est la solution idéale. Grâce aux configurations et modèles prédéfinis, cette application vous permet de créer des marqueurs de tuyauteries personnalisés conformes aux exigences spécifiques établies pour votre pays.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Compatibilité imprimantes : BBP30 ; BBP31 ; BBP33 ; BBP35 Multicolour ; BBP37 Multicolour & Cut ; BBP85 ; BMP71 ; Imprimante Brady IP ; J2000 ; J5000 ; i3300 ; S3000 ; GlobalMark 2 Multicolour
- Système requis : Processeur : 1 Gigahertz (GHZ) ou plus. Espace disque disponible : 500 Mo plus 30 Mo pour chaque application installée. Mémoire RAM requise : 2 Go.