

Désignation

- Lecteur Codes-Barres Code Reader™
CR1100CR1100-K101-C500-C286

Référence

- 835684

Unité de vente

- 1 Lecteur

Description

- Automatisez vos opérations avec le lecteur CR1100. Grâce à sa durabilité de qualité industrielle et ses fonctionnalités grand public, vous bénéficiez d'une lecture aisée à chaque fois. Un socle est également inclus.
- Lisez plus de types de codes-barres grâce à la technologie Dual-Field Optics brevetée.
- Bénéficiez d'une protection supplémentaire contre la poussière et l'humidité avec le boîtier IP54.
- Conception compacte, légère et robuste.
- Adaptation aux flux de travail grâce aux indicateurs visuels, sonores et haptiques.
- Plateforme JavaScript puissante garantissant un contrôle total de l'appareil.
- Socle permettant de protéger le lecteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Dimensions : 53 mm (l) x 30 mm (H) x 68 mm (P)

