

Désignation

- Lecteur Codes-Barres Code Reader™ 1500 Avec SUPPORTCR1500-K101-C500-US2-C286

Référence

- 835685

Unité de vente

- 1 Lecteur



Description

- Gagnez un temps précieux grâce à une solution de lecture rapide et fiable : le lecteur CR1500 et son socle. Ce lecteur de codes-barres omnidirectionnel évite le repositionnement et la lecture répétée des codes-barres 1D et 2D difficiles à lire.
- La conception compacte, légère et robuste résiste aux environnements industriels difficiles.
- Bénéficiez d'une lecture facile et rapide grâce à un moteur de lecture haute performance et une visée intuitive.
- Lisez les codes-barres à champs haute densité et large à l'aide d'un seul dispositif de lecture grâce à la technologie Dual-Field Optics.
- Le boîtier IP54 sans PVC fournit une protection contre les produits de nettoyage chimiques agressifs, la poussière et l'infiltration d'eau.
- Offrant une lecture intelligente dans un format compact, il est l'un des plus petits lecteurs de codes-barres du marché.
- Dimensions : 50,80 mm (l) x 132,10 mm (H) x 76,20 mm (P)

