



# Désinsectiseurs

# CAPTURE


Reconnu pour sa fiabilité, le CAPTURE convient aux environnements tertiaires : commerce de détail, cuisine, vestiaire, local poubelle, bureau, cabinets médical et vétérinaire, laboratoire d'analyses, hôtel, espace d'accueil, crèche, école, maison de retraite ...

## Conseils d'utilisation

- Positionnement à l'abri de la lumière.
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol entre les zones à protéger et les points d'entrée des insectes.
- Entretien : remplacement des tubes tous les ans et de la plaque de glu tous les 2 mois.
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, papillons, guêpes...

## Option

- Tube anti-éclats.
- Potence (voir Accessoires page 45).



- Design moderne et épuré
- Chaîne et kit de montage de série
- Émission à 360°
- Inox 441
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Entretien simple et rapide : réceptacle amovible, la grille se maintient ouverte
- Personnalisable : logo ou dessin de l'applique pour toute commande de 12 unités minimum

Code	Modèle	Puissance			Alimentation	Consommation	Surface d'application	Tension grille d'électrocution	Poids	Dimensions Long x h x larg	Indice de protection	Référence lampe / tube standard	Référence plaque de glu
CAPTURE30i	CAPTURE 30 inox	2x15W (28cm)	✓		220V / 50Hz	40W maxi	50m <sup>2</sup>	3700V / 9mA	4kg	33x26x11cm	IP20	TCLE015WS	
CAPTURE300i	CAPTURE 300 inox	2x15W (43cm)	✓		220V / 50Hz	40W maxi	80m <sup>2</sup>	3700V / 9mA	5,3kg	48x26x11cm	IP20	T15W	
CAPTURE400i	CAPTURE 400 inox	2x18W (61cm)	✓		220V / 50Hz	60W maxi	120m <sup>2</sup>	3700V / 9mA	6,2kg	63,5x26x11cm	IP20	T18W	
CAPTURE800i	CAPTURE 800 inox	2x36W (61cm)	✓		220V / 50Hz	100W maxi	240m <sup>2</sup>	3700V / 9mA	6,9kg	63,5x26x11cm	IP20	T40WS	
CAPTURE30iG	CAPTURE 30 glu inox	2x15W(28cm)		✓	220V / 50Hz	40W maxi	50m <sup>2</sup>		2,6kg	33x26x12,5cm	IP20	TCLE015WS	PL195x310CN2
CAPTURE300iG	CAPTURE 300 glu inox	2x15W (43cm)		✓	220V / 50Hz	40W maxi	80m <sup>2</sup>		4,6kg	51x30x16cm	IP20	T15W	PL195x460CN2
CAPTURE400iG	CAPTURE 400 glu inox	2x18W (61cm)		✓	220V / 50Hz	60W maxi	120m <sup>2</sup>		5,2kg	66,3x30x16cm	IP20	T18W	PL195x610CN2
CAPTURE800iG	CAPTURE 800 glu inox	2x36W (61cm)		✓	220V / 50Hz	100W maxi	240m <sup>2</sup>		5,5kg	66,3x30x16cm	IP20	T40WS	PL195x610CN2