

**Désinsectiseur LED Glu ou  
Électrique**

**Présentation produit**

Les désinsectiseurs CAPTURE® sont une solution performante pour lutter contre les insectes volants, à un faible coût d'exploitation. En effet, leur efficacité repose sur le fort pouvoir d'attraction exercé par les lampes fluorescentes LED UVA sur les insectes. Non polluants, sans produits chimiques ni odeurs, ils sont écologiques, économiques et durable. Le Capture® s'intègre parfaitement salles de restaurant, hôtels, cuisines..



**Fonctionnement produit**

- Accroche murale ou suspendue (chaîne) à l'abri de la lumière
- Conditionnement: Appareil fourni avec deux tubes LED UVA anti-éclat, deux starters, chaîne de suspension
- Fixation entre 2 et 3 mètres du sol de préférence dans l'endroit le plus sombre de la surface à protéger
- Entretien : remplacement des tubes tous les 24 mois, plaque glu tous les 2 mois minimum ou simple nettoyage de la grille d'électrocution sur le modèle électrique
- Entretien simple et rapide : réceptacle amovible, la façade déconnecte l'appareil et se maintient ouverte pour plus de sécurité
- Ballasts ferromagnétiques : longévité et fiabilité
- Nuisibles : mouches, moustiques, moucheron, guêpes, papillons de nuit, taons ... ( liste non exhaustive)

**Options**

- Couleur de joues Noire ou transparent
- Personnalisation minimum sur MOQ nous consulter

**Caractéristiques techniques**

|                       | CAPTURE14GINAE<br>glu 052242 | CAPTURE14INAE<br>électrique 052273 | CAPTURE18GINAELED<br>glu 052237 | CAPTURE18INAE<br>électrique<br>052274 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensions            | 180x480x260                  | 180x480x260                        | 125x635x260                     | 125x480x260                           |
| Poids net             | 4,6 kg                       | 5,3 kg                             | 5,5 kg                          | 5,3 kg                                |
| Indice de protection  | IP20                         | IP20                               | IP20                            | IP20                                  |
| Alimentation          | 220 -240 V/ 50 Hz            | 220 -240 V/ 50 Hz                  | 220 -240 V/ 50 Hz               | 220 -240 V/ 50 Hz                     |
| Plaque de glue        | PL195X460CN2Q                | x                                  | PL195X610CN2Q                   | x                                     |
| Surface d'application | 80 m2                        | 80 m2                              | 120 m2                          | 120 m2                                |
| Référence tube        | 2 x LED7WT8AAE               | 2 x LED7WT8AAE                     | LED9WT8AAE                      | LED9WT8AAE                            |
| Durée de vie du tube  | > 3 ans                      | > 3 ans                            | > 3 ans                         | > 3 ans                               |

