

FICHE TECHNIQUE

Référence	800400
Désignation	MATIERE ABOSRBANTE P650 UN 3373 POUR 1 TUBE PETIT



Description :

- ✓ Longueur externe : 120 mm
- ✓ Largeur externe : 56 mm
- ✓ Longueur interne : 110 mm
- ✓ Largeur interne : 40 mm
- ✓ Transparence : opaque
- ✓ Capacité absorbante : 50 ml
- ✓ Blanc
- ✓ Les feuilles absorbantes sont munies d'un côté d'une couche imperméable, de ce fait l'extérieure restera sec et propre

Unité de vente :

100 pièces
