

FICHE TECHNIQUE

Référence	800402
Désignation	MATIERE ABSORBANTE P650 UN 3373 POUR 2 TUBES



Description :

- ✓ Longueur externe : 123 mm
- ✓ Largeur externe : 92 mm
- ✓ Longueur interne : 110 mm
- ✓ Largeur interne : 83 mm
- ✓ 2 positions
- ✓ Transparence : opaque
- ✓ Capacité absorbante : 100 ml
- ✓ Blanc
- ✓ Les feuilles absorbantes sont munies d'un côté d'une couche imperméable, de ce fait l'extérieure restera sec et propre

Unité de vente :

100 pièces