

FICHE TECHNIQUE

Référence	800404
Désignation	MATIERE ABOSRBANTE P650 UN 3373 POUR 4 TUBES



Description :

- ✓ Longueur externe : 122 mm
- ✓ Largeur externe : 193 mm
- ✓ Longueur interne : 110 mm
- ✓ Largeur interne : 183 mm
- ✓ 4 positions
- ✓ Transparence : opaque
- ✓ Capacité absorbante : 190 ml
- ✓ Blanc
- ✓ Les feuilles absorbantes sont munies d'un côté d'une couche imperméable, de ce fait l'extérieure restera sec et propre

Unité de vente :

100 pièces