

Semi-Automated Handheld Screw Cap Decapper, 8-channel

Le boucheur/déboucheur manuel semi-automatique, 8 canaux, offre aux utilisateurs une solution flexible pour le format 96-SBS, idéal pour un environnement à faible et moyen débit. Il est fourni avec des cartouches facilement interchangeables pour passer d'un type de tube Azenta à l'autre.

Caractéristiques

- Boucheuse/déboucheuse semi-automatique sur une seule colonne.
- Compatible avec tous les tubes Azenta au format 96-SBS
- Débouche une colonne en moins de 4 secondes; bouche/débouche un rack de 96 tubes en moins de 90 secondes
- Tous les bouchons sont serrés avec la même force pour créer une étanchéité parfaite
- L'autonomie de la batterie permet de boucher et déboucher 40 racks
- La station d'accueil permet de manipuler sans contaminer les bouchons
- Un seul bouton pour commander le débouchage, le rebouchage et l'éjection
- Possibilité de positionner les bouchons sur un cap carrier

Flexibilité pour une utilisation facile

- Conçu pour les droitiers et les gauchers
- Fonctionne sur batterie ou avec une prise de courant
- Léger et facilement transportable
- Cartouches rapidement interchangeables pour ouvrir les bouchons internes/externes

Information pour votre commande

Semi-Automated Handheld Screw Cap Decapper, référence **46-9012**, comprend le boucheur/déboucheur semi-automatique de poche, une station d'accueil, un jeu de câbles d'alimentation, un manuel d'utilisation, des cartouches pour tubes Azenta à filetage interne et externe pour format 96-SBS.

