

Désignation

- Imprimante m710-az-bws
suite de conception avancée BWS

Référence

- 834109

Unité de vente : 1



Description

- Étiqueteuse M710 - Version EU avec clavier AZERTY + suite Brady Workstation
- Dimensions : 240,03 mm (l) x 345,20 mm (H) x 116,75 mm (P)
- Couleur : Bleu
- Valeur mAh de la batterie 2700 mAh
- Type de code à barres Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 de 5, Plus via Brady Workstation, UPC-A, UPC-E, Via le logiciel
- Mise hors tension auto 5 minutes, Configuration par l'utilisateur
- Type de batterie Batterie au lithium-ion rechargeable
- Poids de la batterie 205 g
- Symboles incorporés 500+
- Calibrage Automatisé grâce à la technologie Smart Cell
- Options de connexion
- USB 2.0, USB-C, Utilisation autonome
- Étiquettes personnalisées disponibles Oui
- Coupeur : Massicot automatique
- Type d'affichage Ecran tactile LCD couleur
- Mode de livraison de la batterie Expédiée dans une boîte, non installée
- Type d'interface Clavier AZERTY complet, Ecran Tactile & PC
- Capacité de la mémoire interne 200 Mo (permet de stocker jusqu'à 100 000 étiquettes)
- Symbologies de codes-barres – 2D Data Matrix, Plus via Brady Workstation, QR code
- Type de Clavier AZERTY
- Plage d'humidité de fonctionnement 10%- 90% (sans condensation)
- Température de fonctionnement 5°C - 49°C
- Impression sans connexion PC



- Autonome & périphérique
- Alimentation Adaptateur secteur, Batterie rechargeable
- Tension d'alimentation 110 - 240 V
- Assistants d'impression Bande de flèches, Blocs 66, Bornier, DesiStrip, Disjoncteur, étiquettes drapeaux, Etiquettes pour fils à enrouler, Flacon, Marqueurs de tuyauteries, Panneau de connexion, Plaque frontale
- Livré avec batterie Oui
- Plage d'humidité de stockage 10%-90% (sans condensation)
- Plage de température de stockage -10°C - 60°C

Spécifications d'impression

- Technologie d'impression Transfert thermique
- Vitesse d'impression 76.20 mm/s
- Fonctions d'impression Aperçu avant l'impression, Bannières, Copies multiples, Date/heure, Encadrement, Format automatique, Impression miroir, Impression verticale, Justification, Longueur fixe, Rotation, Sérialisation
- Capacité couleur Monochrome
- Résolution (dpi) 300 dpi
- Résolution d'affichage 320 x 240 pixels
- Largeur max. de l'étiquette (mm) 50.80 mm
- Largeur max du support d'étiquette (mm) 57.00 mm
- Utilisation recommandée par jour 1000
- Largeur max. d'impression (mm) 48.79 mm
- Longueur max. d'impression (mm) 1016.00 mm
- Tailles de texte (pt) 4 - 174 pt
- Styles de police Brady Alpine, Brady Fixed Width
- Catégories de symboles Avertissement, Conditionnement, Datacom, Divers, Electricité, Electricité domestique, Equipement de protection individuelle, Flèches, Grec, HSID, Informations publiques, Interdiction, International, Laboratoire, Obligation, Premiers secours, Sécurité, Sécurité incendie, SGH/CLP, SIMDUT, Sortie
- Nombre de références en stock Plus de 1 300 références standard
- Indicateurs à l'écran Durée de vie de la batterie, Identification du ruban et de la référence d'étiquette, Message d'erreur, Quantité de consommables restante, Quantité de ruban restante
- Rotation d'impression Oui
- Test de chute : Résistant à des chutes de 1,2 m, Sable et poussière
- Sérialisation Simple et simultanée, et individuelle et multiple avancée
- Puce électronique Oui