

Imprimante industrielle BradyPrinter i5100 Une combinaison parfaite de performance et d'intelligence

Nouvelle imprimante d'identification de produits et fils



Imprimante BradyPrinter i5100 intelligente haute performance

Succédant à l'imprimante Brady IP, l'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 est intelligente et facile à utiliser, offre d'excellentes performances et imprime plus de 1 200 étiquettes d'identification standard ainsi que des étiquettes personnalisées, propres à l'utilisateur. Applications types : vaste gamme d'étiquettes de produits couramment utilisées et spécialisées, étiquettes pour composants électroniques et cartes de circuit imprimé, étiquettes de logistique et de suivi de biens, étiquettes d'identification de câbles et composants, et étiquettes pour échantillons de laboratoire.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET AVANTAGES

Intelligente et connectée

La configuration de la nouvelle imprimante industrielle BradyPrinter i5100 est facile et rapide, grâce à la communication automatique avec les applications de conception d'étiquettes, les consommables et les rubans encres de Brady Corporation. Son écran tactile couleur intuitif inclut un moniteur d'état de l'impression et des étiquettes, qui avertit également les utilisateurs lorsque le ruban encrer installé ne correspond pas aux consommables insérés de façon optimale. Les étiquettes Brady peuvent être facilement chargées grâce au centrage automatique du rouleau d'étiquettes, à l'auto-calibrage et à la configuration automatique des étiquettes. De plus, l'imprimante dispose d'un large éventail de ports standard offrant différentes options de connexion industrielle.

Excellentes performances d'impression

Grâce à sa résolution de 300/600 dpi, l'imprimante BradyPrinter i5100 offre une impression de qualité, nette et précise, sur des étiquettes fiables de qualité industrielle de 5 à 110 mm de large. Equipée d'un puissant processeur d'impression interne 800 MHz et 32 bits, l'imprimante BradyPrinter i5100 imprime à une vitesse allant jusqu'à 300 mm/s. Les cylindres interchangeables permettent de garantir les performances optimales de l'imprimante, même après une utilisation intensive.

Étiquettes fiables de qualité industrielle

L'imprimante BradyPrinter i5100 peut imprimer plus de 1 200 consommables standard, sur 70 matériaux différents ainsi que des consommables personnalisés sur des matériaux personnalisés. Applications types : étiquettes d'identification de produits, étiquettes pour composants électroniques et cartes de circuit imprimé, étiquettes de logistique et de suivi de biens, étiquettes d'identification de câbles et composants, et étiquettes de laboratoire.

Garantie 2 ans

L'imprimante i5100 inclut une garantie standard de 2 ans et une garantie plus limitée pour les pièces spécifiques suivantes :

- Têtes d'impression : 6 mois ou 1 million de pouces linéaires (25 km) d'utilisation (en fonction de la première échéance atteinte)
- Batteries et pièces détachées : 3 mois
- Accessoires : 1 mois

MARCHES ET UTILISATEURS CIBLES

L'imprimante BradyPrinter i5100 peut imprimer des étiquettes pour les applications suivantes :

- **Étiquettes d'identification de produits** : étiquettes métallisées, étiquettes anti-fraude, étiquettes de travaux en cours, étiquettes de test d'assurance qualité, etc.
- **Étiquettes pour composants électroniques et cartes de circuit imprimé** : étiquettes de traçabilité en polyimide, étiquettes amovibles, étiquettes antistatiques, etc.
- **Étiquettes de logistique et de suivi de biens** : étiquettes de suivi de biens, étiquettes pour bacs et palettes, étiquettes repositionnables pour compartiments et étagères, etc.
- **Étiquettes d'identification de câbles et composants** : étiquettes auto-protégées pour câbles, manchons de câble, étiquettes non adhésives pour câbles, étiquettes pour boutons-poussoirs, étiquettes pour plaques signalétiques, etc.
- **Étiquettes de laboratoire** : étiquettes pour tubes cryogéniques, étiquettes pour lamelles, étiquettes amovibles pour la verrerie, étiquettes pour plaques de puits, étiquettes pour cassettes d'inclusion, etc.

Clients potentiels : responsables de la chaîne d'approvisionnement, responsables qualité, ingénieurs qualité, responsables de production et d'exploitation, ingénieurs de production, ingénieurs applications et procédés, responsables procédés, responsables de laboratoire, techniciens de laboratoire, assistants de recherche, installateurs, techniciens de terrain, sous-traitants électriques, électriciens, fabricants fils et câbles, d'ensembles de faisceaux, de panneaux électriques et tableaux de distribution, etc.

L'imprimante BradyPrinter i5100 est idéale pour les installations qui utilisent un large éventail de consommables tout au long de la journée. Les utilisateurs types doivent imprimer 8 h/j, 5 j/7 et ont besoin d'environ 5 000 étiquettes par jour (en fonction de la taille précise de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs).

L'imprimante BradyPrinter i5100 convaincra les nouveaux clients et les clients existants.

COMPARAISON DES IMPRIMANTES BRADYPRINTER i5100 ET BRADY IP



Caractéristiques techniques	Brady IP	BradyPrinter i5100
Ecran tactile	Non	Oui , en couleur pour une utilisation facile et intuitive
Usure de la tête d'impression	Standard	Usure de la tête d'impression réduite grâce à une tête d'impression ultra-précise renforcée et des cylindres interchangeables de faible largeur
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 200 mm/s	Jusqu'à 300 mm/s
Options de connectivité	Série, USB, Ethernet, WLAN en option	Série, USB, Ethernet, WLAN en option, Bluetooth en option
Largeur d'étiquette min.	6,4 mm	5 mm
Largeur d'impression max.	105,66 mm	105,7 mm
Fréquence d'horloge du processeur 32 bits	266 MHz	800 MHz, pour une rapidité et une puissance accrues
Mémoire	64 Mo (RAM) – 8 Mo (Flash)	256 Mo (RAM) – 50 Mo (Flash) – Emplacement pour carte mémoire SD (jusqu'à 512 Go)

Caractéristiques techniques	Brady IP	BradyPrinter i5100
Compatibilité logicielle	LabelMark, pilote Windows pour l'utilisation de logiciels tiers	Brady Workstation, LabelMark, pilote basé sur Windows pour l'utilisation de logiciels tiers
Accessoires	Carte WLAN, kit de nettoyage d'imprimante	Accessoires disponibles pour différentes applications (impression, connexion, nettoyage et maintenance), notamment une bobine réceptrice de ruban, un support de rouleau de consommables, des cylindres, une clé USB WLAN, une clé USB Bluetooth, une carte SD, un câble RS232, un kit de nettoyage d'imprimante, etc.
Options d'installation en usine	Massicot, WLAN	Massicot, tête d'impression par transfert thermique direct (300 dpi)
Taille	312 x 240 x 435 mm (H x L x P)	317 x 240 x 435 mm (H x L x P)
Poids	5,90 kg	6,62 kg
Garantie	1 an	2 ans

POSITIONNEMENT DE LA GAMME DE PRODUITS

L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 fait partie de la gamme d'imprimantes de bureau Identification de fils et de produits.



La sélection de la meilleure imprimante pour les besoins spécifiques d'étiquetage d'un utilisateur final dépend des éléments suivants :

- applications d'identification
- tailles minimale et maximale d'étiquette
- options de connectivité
- fréquence de changement des consommables
- quantité d'étiquettes à imprimer

Notre guide de comparaison des imprimantes de bureau aide les clients à choisir l'imprimante la mieux adaptée à leurs besoins spécifiques.

DETAILS DU PRODUIT



1 Conception à chargement par le haut

Réduction de l'encombrement sur votre lieu de travail et simplification de l'alignement et du chargement des consommables.

2 Bobine réceptrice de ruban

Les rubans compatibles Brady IP et la bobine réceptrice de ruban sont coordonnés afin de garantir le positionnement correct et le chargement rapide des rubans, sans passage manuel, axe à serrer ou desserrer et mandrin de rechange.

3 Têtes d'impression

Les têtes d'impression de 300 ou 600 dpi sont interchangeables via le service de support technique Brady.

4 Ajustement des adaptateurs

Ajustez les adaptateurs aux largeurs de consommables comprises entre 5 et 114 mm.

5 Capteurs

Les capteurs d'espace et d'encoche sont faciles à ajuster, et les rouleaux de consommables compatibles Brady IP indiquent à l'utilisateur le modèle à utiliser et son positionnement pour chaque référence d'étiquette.

6 Ecran de commande tactile couleur

Ajustez facilement les paramètres à l'aide des icônes et curseurs, et obtenez plus d'informations sur les références d'étiquettes lors de l'utilisation de rouleaux compatibles Brady IP.

7 Support de rouleau avec détection automatique des étiquettes

L'imprimante détecte automatiquement les rouleaux d'étiquettes compatibles Brady IP pour communiquer les informations de configuration des étiquettes au logiciel Brady. Prend en charge les rouleaux à mandrin de 76 mm.

8 Roue dentée avec détection automatique des rubans

L'imprimante détecte automatiquement les rubans compatibles Brady IP, communique avec l'utilisateur et l'avertit si un ruban incorrect est installé.

9 Options de connectivité

(A l'arrière de l'imprimante) USB, RS232C, Ethernet, carte SD.

10 Cylindres

Cylindres synthétiques verts disponibles dans 4 largeurs pouvant être remplacés par l'utilisateur en cas d'usure ou pour associer un rouleau de faible largeur à des consommables correspondants.

11 Massicot automatique intégré (modèle en option)

Massicot intégré pour les consommables découpables d'une longueur d'au moins 12 mm.

Compatibilité avec les consommables et rubans

L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 peut imprimer sur une vaste gamme de consommables prédécoupés et continus pouvant faire jusqu'à 110 mm de large. Tous les consommables actuellement disponibles pour l'imprimante Brady IP fonctionneront également avec l'imprimante BradyPrinter i5100. L'imprimante BradyPrinter i5100 peut imprimer sur des rouleaux d'étiquettes compatibles Brady IP et sur des consommables à mandrin ouvert de 76 mm conformes aux spécifications de l'imprimante.

Rouleaux d'étiquettes pour une impression intelligente

L'imprimante BradyPrinter i5100 peut imprimer sur des rouleaux d'étiquettes compatibles Brady IP dans plus de 1 200 références d'étiquettes, ainsi que sur des consommables personnalisés conformes aux spécifications.

Les rouleaux d'étiquettes compatibles Brady IP sont disponibles dans les matériaux suivants :

Références B des consommables Brady compatibles Brady IP			
B-109	Polyéthylène	B-483	Polyester
B-342	Manchon en polyoléfine thermorétractable	B-484	Polyester
B-345	Manchon en polyfluorure de vinylidène thermorétractable haute température	B-488	Polyester
		B-489	Polyester
B-350	Polyester/Papier détecteur d'eau	B-490	Polyester Freezerbondz™
B-408	Papier repositionnable	B-492	Polyester Freezerbondz™
B-412	Polypropylène	B-498	Tissu vinyle
B-413	Polyester métallisé, sans métal	B-499	Tissu nylon
B-422	Polyester	B-533	Polyester
B-423	Polyester	B-717	Polyimide
B-423/B-966	Polyester avec film de protection en polyester	B-718	Polyimide
B-424	Papier	B-719	Polyimide
B-425	Polypropylène	B-724	Polyimide
B-427	Vinyle auto-protégé	B-727	Polyimide
B-430	Polyester	B-728	Polyimide
B-432	Polyester	B-729	Polyimide
B-437	Polyfluorure de vinyle	B-7546	Polyester antifraude
B-449	Polypropylène	B-7566	Polyester antifraude
B-459	Polyester	B-7593	Polyester
B-461	Polyester	B-7594	Polypropylène
B-472	Polyimide	B-7610	Papier
B-473	Polyester	B-776	Polyimide
B-480	Polyester métallisé, sans métal	B-8117	Polyester
B-481	Polyester StainerBondz™	B-8423	Polyester
B-482	Polyester	B-8591	Polymère

Rubans pour une impression intelligente

Les rubans encres compatibles Brady IP sont automatiquement détectés par l'imprimante BradyPrinter i5100. Celle-ci indique le modèle de ruban installé, le nombre d'utilisations restantes et si le ruban est compatible avec la référence d'étiquette compatible Brady IP installée. Les rubans compatibles Brady IP ont été également conçus pour un positionnement toujours correct permettant d'accélérer son chargement et éviter tout endommagement des têtes d'impression.

Description des rubans encres compatibles Brady IP	Référence de commande	Taille	Couleur
R4300 cire/résine Forte résistance au maculage et aux produits chimiques. Qualité d'impression fiable et ultra-précise permettant d'optimiser la lisibilité des codes-barres.	IP-R4306	40 mm x 300 m	Noir
	IP-R4302	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R4300	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R4307	110 mm x 300 m	Noir
R4400 résine Haute densité, excellente résistance aux solvants, résistance aux hautes températures, très bonne résistance aux rayures.	IP-R4400-WT	60 mm x 300 m	Blanc
	IP-R4402-WT	83 mm x 300 m	Blanc
	IP-R4407-WT	110 mm x 300 m	Blanc
	IP-R4400-GR	60 mm x 300 m	Vert
	IP-R4402-GR	83 mm x 300 m	Vert
	IP-R4400-RD	60 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4402-RD	83 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4407-RD	110 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4400-BL	60 mm x 300 m	Bleu
	IP-R4402-BL	83 mm x 300 m	Bleu
R4500 cire/résine Forte résistance au maculage et aux produits chimiques. Qualité d'impression fiable et ultra-précise permettant d'optimiser la lisibilité des codes-barres.	IP-R4500-RD	60 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4502-RD	83 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4507-RD	110 mm x 300 m	Rouge
	IP-R4502-SV	83 mm x 300 m	Argent
	IP-R4500-BL	60 mm x 300 m	Bleu
	IP-R4502-BL	83 mm x 300 m	Bleu
	IP-R4507-BL	110 mm x 300 m	Bleu
R4900 résine Excellente résistance au maculage à haute température. Résistance supérieure aux solvants.	IP-R4902	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R4900	83 mm x 300 m	Noir
R6000HF résine Sans halogènes, haute densité, excellente résistance aux solvants, résistance aux hautes températures, très bonne résistance aux rayures.	IP-R6006HF	40 mm x 300 m	Noir
	IP-R6000HF	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R6002HF	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R6007HF	110 mm x 300 m	Noir

Description des rubans encres compatibles Brady IP	Référence de commande	Taille	Couleur
R6100 cire/résine Durabilité exceptionnelle pour les applications générales. Consommation énergétique de la tête d'impression réduite.	IP-R6100	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R6102	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R6107	110 mm x 300 m	Noir
R6200 résine Conçu pour les applications d'étiquetage dans les environnements extrêmes. Résistance supérieure à l'abrasion, aux produits chimiques et aux hautes températures.	IP-R6206	40 mm x 300 m	Noir
	IP-R6200	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R6202	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R6207	110 mm x 300 m	Noir
R6400 résine Haute densité, excellente résistance aux solvants, résistance aux hautes températures, très bonne résistance aux rayures.	IP-R6406	40 mm x 300 m	Noir
	IP-R6400	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R6402	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R6407	110 mm x 300 m	Noir
R6600 résine Résistant aux carburants pour une impression par transfert thermique sur les manchons Brady PermaSleeve.	IP-R6600	60 mm x 300 m	Noir
	IP-R6602	83 mm x 300 m	Noir
	IP-R6607	110 mm x 300 m	Noir
R6700 cire/résine Résistance élevée aux rayures, aux bavures et aux produits chimiques agressifs.	IP-R6700-WT	60 mm x 300 m	Blanc
	IP-R6702-WT	83 mm x 300 m	Blanc
	IP-R6707-WT	110 mm x 300 m	Blanc
R6800 résine Ruban blanc spécialisé à utiliser sur les marqueurs PermaSleeve hautes températures foncés.	IP-R6800-WT	60 mm x 300 m	Blanc
	IP-R6802-WT	83 mm x 300 m	Blanc
	IP-R6807-WT	110 mm x 300 m	Blanc

Logiciels pris en charge

L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 est compatible avec les logiciels suivants :

■ **Brady Workstation (v4.1 ou version ultérieure)**

Brady Workstation propose des applications professionnelles intuitives permettant de concevoir des panneaux de sécurité et des étiquettes de qualité pour produits et câbles. La conception d'étiquettes devient plus simple, rapide et facilement adaptable aux nouvelles normes d'étiquetage grâce aux mises à jour centralisées.

Sélectionnez les applications dont vous avez besoin :

- Conception et modification de panneaux et d'étiquettes personnalisés
- Conception de modèles d'étiquettes et verrouillage d'éléments pour une cohérence
- Création d'étiquettes de texte pour câbles
- Automatisation de la création d'étiquettes
- Importation aisée de données
- Configuration facile de séquences d'étiquettes complexes

■ **LabelMark 6 (v6.6.1 ou version ultérieure)**

L'imprimante BradyPrinter i5100 est également compatible avec LabelMark 6, le logiciel précédant Brady Workstation.

Langues prises en charge

Affichage de l'imprimante

Arabe (Égypte), bulgare, croate, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, lituanien, macédonien, norvégien, perse (farsi), polonais, portugais, roumain, russe, serbe, slovène, espagnol, suédois, turc

Manuel d'utilisation

La boîte inclut une version papier en anglais. Toutes les langues sont disponibles sur le CD : bulgare, tchèque, danois, néerlandais, anglais, finnois, français, allemand, grec, hongrois, italien, norvégien, polonais, portugais, russe, slovène, espagnol, suédois, turc

Manuel de configuration et pilote Windows

Le CD contient un pilote Windows et un manuel de configuration en anglais.

CONFIGURATIONS ET TARIFICATION DU PRODUIT

2 versions

L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 est disponible en 2 versions :

- Version standard

L'imprimante BradyPrinter i5100 standard est disponible en version 300 ou 600 dpi. Cette version est idéale pour l'impression sur des étiquettes adhésives ou non et des consommables continus en rouleau ou en accordéon. Les consommables sont détachés à l'aide de la barre de détachement standard de l'imprimante. La résolution de 600 dpi est optimale pour les polices de petite taille, les illustrations complexes et les codes-barres, tels que les codes 2D.

- Version avec massicot

L'imprimante BradyPrinter i5100 avec massicot automatique est disponible en version 300 ou 600 dpi. Outre les fonctionnalités de la version standard, cette configuration est dotée d'un massicot automatique intégré et d'une barre de détachement facilitant le détachement ou la découpe des étiquettes. La découpe est limitée aux consommables découpables d'une longueur d'au moins 12 mm. La résolution de 600 dpi est optimale pour les polices de petite taille, les illustrations complexes et les codes-barres, tels que les codes 2D.

Tous les modèles disposent de l'alignement central et d'un câble d'alimentation UK, EU ou US.

Les deux versions sont disponibles avec la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation.

Contenu de la boîte



L'imprimante BradyPrinter i5100 est livrée dans une boîte en carton contenant un câble d'alimentation, un câble USB, un support de rouleau RFID, une bobine réceptrice de ruban, un dépliant sur la suite Conception de base de Brady Workstation offrant un accès facile et rapide ou un dépliant sur la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation, un manuel d'utilisation imprimé en anglais et le CD du produit contenant :

- le pilote de l'imprimante ;
- le manuel d'utilisation en plusieurs langues ;
- le manuel de configuration/paramétrage en anglais.

Références de l'imprimante

Numéro d'article	Référence de commande	Description
300 dpi		
149458	i5100-300-UKEU	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version UK/EU
149459	i5100-300-C-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU avec massicot
198778	i5100-300-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version UK/EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198779	i5100-300C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version UK/EU avec massicot et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198766	i5100-300-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version US
198767	i5100-300-C-US	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version US avec massicot
198772	i5100-300-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version US avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198773	i5100-300C-US-PWID	BradyPrinter i5100 300 dpi – Version US avec massicot et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
600 dpi		
149461	i5100-600-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU
149462	i5100-600-C-UKEU	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU avec massicot
198780	i5100-600-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198781	i5100-600C-EU-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU avec massicot et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198768	i5100-600-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version US
198769	i5100-600-C-US	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version US avec massicot
198774	i5100-600-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version US avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
198775	i5100-600C-US-PWID	BradyPrinter i5100 600 dpi – Version US avec massicot et suite Identification de produits et fils de Brady Workstation

Accessoires

Différents types d'accessoires sont disponibles :

- pour l'impression ;
- pour le support des consommables ;
- pour la connexion ;
- pour le nettoyage et la maintenance.

Numéro d'article	Référence de commande	Description
149470	i5100-IP-HOLDER	Support de rouleau RFID
149562	i5100-IP-RIBBTUP	Bobine réceptrice de ruban
149472	i5100-PR-25mm	Cylindre de 25 mm

Numéro d'article	Référence de commande	Description
149473	i5100-PR-50mm	Cylindre de 50 mm
149598	i5100-PR-80mm	Cylindre de 80 mm
149471	i5100-PR-120mm	Cylindre de 120 mm
149131	WLAN-EXANT	Clé USB WLAN avec antenne externe
149080	BT-USB-ADAPT	Adaptateur USB Bluetooth
197823	SD-CARD-8GB	Carte mémoire SD 8 Go pour imprimante i7100
711019	RS232 C 9/9-pin 3m	RS232 C 9/9-pin 3m
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique

Tarifcation

Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la liste de prix.

N'oubliez pas de commander votre imprimante de démonstration sur laquelle vous bénéficiez d'une remise de 50 % par rapport au prix courant (limité à une imprimante de démonstration par distributeur).

CALENDRIER DE LANCEMENT, DISPONIBILITE DE L'IMPRIMANTE ET ACTIVITES

L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 sera **disponible le 6 juin 2018**.

La communication avec les utilisateurs finaux débutera le 31 mai 2018.

Il s'effectuera au moyen des éléments suivants :

- un article dans la newsletter Brady destinée aux utilisateurs finaux ;
- une présentation du produit sur nos sites Web existants.

Outils d'aide au lancement

Les outils suivants vous aideront à communiquer et à vendre l'imprimante BradyPrinter i5100 :

- Présentation d'introduction à l'imprimante BradyPrinter i5100 en anglais
- Brochure BradyPrinter i5100 en anglais
- Fiches de vente dans d'autres langues
- Images
- Vidéo de présentation + vidéos pratiques
- Fiche comparative des imprimantes Brady IP et BradyPrinter i5100
- Fiche comparative des imprimantes de bureau
- Communiqué de presse

Vous pouvez commander ces outils en envoyant un e-mail à l'adresse emea_dis_support@bradycorp.com ou les télécharger via la newsletter destinée aux distributeurs Brady ou la BradyLibrary.

N'hésitez pas à contacter votre représentant Brady si vous avez besoin d'aide concernant ces activités de lancement.

Annonce de produits obsolètes

Brady IP

L'imprimante Brady IP, le modèle précédant l'imprimante BradyPrinter i5100 ne sera disponible que jusqu'à l'écoulement du stock actuel. Nous vous conseillons de ne pas attendre si vous prévoyiez d'acheter une imprimante Brady IP.

Nous vous souhaitons bonne chance pour la vente de la nouvelle imprimante industrielle BradyPrinter i5100 !

EUR-PLB-BradyPrinter i5100-FR